

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение
RJ45 согласно IEC 60603-7-5 1

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка - розетка, RJ45, IP20, Cat. 5
Заказ №	2819260000
Тип	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 13.4 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...80 °C
Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45
Монтаж	Соединение	Цветовой код	бежевый, черный
Основной материал корпуса	Пластмасса, PA 66 UL V0 E63957	Категория	Cat. 5
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Вид монтажа	TS 35
Экранирование	неэкранированный	Вид защиты	IP20
Циклы коммутации	750 (RJ45)		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-51

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC
Номинальное напряжение	50 V	Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A

Классификации

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com

