

# Справочный листок технических данных

## PC RC M

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Защитные колпачки, подходящие для FieldPower и  
семейства WIPL, с круглым разъемом

### Основные данные для заказа

|            |               |
|------------|---------------|
| Заказ №    | 2820090000    |
| Тип        | PC RC M       |
| GTIN (EAN) | 4064675591405 |



## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | Соответствовать         |
| UL File Number Search | <a href="#">Сайт UL</a> |
| Сертификат № (cULus)  | E307231                 |

### Размеры и массы

|             |     |
|-------------|-----|
| Масса нетто | 3 g |
|-------------|-----|

### Температуры

|                      |                |                              |                 |
|----------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| Температура хранения | -40 °C...85 °C | Температура окружающей среды | -25 °C...125 °C |
|----------------------|----------------|------------------------------|-----------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### PB46 Общие технические данные

|                           |       |            |      |
|---------------------------|-------|------------|------|
| Основной материал корпуса | PA 66 | Вид защиты | IP67 |
|---------------------------|-------|------------|------|

### Технические характеристики кабеля

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Напряжение развязки | < 500 В (корпус/PE) |
|---------------------|---------------------|

### Общие стандарты

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Сертификат № (cULus) | E307231 |
|----------------------|---------|

### Общие данные

|                             |     |            |      |
|-----------------------------|-----|------------|------|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | Вид защиты | IP67 |
|-----------------------------|-----|------------|------|

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002314    | ETIM 9.0    | EC002314    |
| ETIM 10.0   | EC002314    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-08 |             |             |



## Аксессуары

### Соединитель штекера – винтовая система



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип        | RC F P2 SP                 | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">2903200000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4099986122376              |        |
| Кол.       |                            |        |

### Соединители пост. тока



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип        | RC F P2 M20 SP             | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">2860640000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4064675576655              |        |
| Кол.       |                            |        |