Справочный листок технических дан-

Weidmüller **₹**

PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Защитные колпачки, подходящие для FieldPower и семейства WIPL, с круглым разъемом

Основные данные для заказа

| Заказ № | 2820090000 | |
|------------|---------------|--|
| Тип | PC RC M | |
| GTIN (EAN) | 4064675591405 | |

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Сертификаты | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------|--|
| • • | | | | |
| Допуски к эксплуатации | .(II) | | | |
| | C GL 08 | | | |
| BOLLO | LISTED | | | |
| ROHS | Соответствовать | | | |
| UL File Number Search | <u>Сайт UL</u> | | | |
| Сертификат № (cULus) | E307231 | | | |
| Размеры и массы | | | | |
| Масса нетто | 3 g | | | |
| Температуры | | | | |
| Температура хранения | | Температура окружающей среды | -25 °C125 °C | |
| Рабочая температура | -40 °C85 °C | температура окружающем среды | 20 0120 0 | |
| | | | | |
| Экологическое соответств | вие изделия | | | |
| Conseque conseque Polic | C | | | |
| Состояние соответствия RoHS REACH SVHC | Соответствует без исключения Нет SVHC выше 0,1 wt% | | | |
| HEACH SVIIC | Tier Sviic Ballie 0, i wt/ | , o | | |
| РВ46 Общие технические д | данные | | | |
| Основной материал корпуса | PA 66 | Вид защиты | IP67 | |
| Технические характерист | ики кабеля | | | |
| | , 500 B (, , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | |
| Напряжение развязки | < 500 В (корпус/РЕ) | | 1 | |
| Общие стандарты | | | | |
| Сертификат № (cULus) | E307231 | | | |
| Общие данные | | | | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | Вид защиты | IP67 | |
| · | V 2 | элд оащины | 11 07 | |
| Классификации | | | | |
| ETIM 6.0 | EC002314 | ETIM 7.0 | EC002314 | |
| ETIM 8.0 | EC002314 | ETIM 9.0 | EC002314 | |
| ETIM 10.0 | EC002314 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-08 | |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-08 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-08 | |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-08 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-08 | |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-08 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-08 | |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-08 | | • | |

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединитель штекера - винтовая система



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

Основные данные для заказа

Тип RC F P2 SP Версия
Заказ № 2903200000
GTIN (EAN) 4099986122376
Кол.

Соединители пост. тока



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

Основные данные для заказа

| основные данные для заказа | | |
|----------------------------|----------------|--------|
| Тип | RC F P2 M20 SP | Версия |
| Заказ № | 2860640000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675576655 | |
| Кол. | | |