

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Защитные колпачки, подходящие для FieldPower и семейства WIPL, с круглым разъемом

Основные данные для заказа

Заказ №	2833850000
Тип	PC RC F
GTIN (EAN)	4064675591412

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E307231

Размеры и массы

Масса нетто 3 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...85 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

PB46 Общие технические данные

Основной материал корпуса PA 66 Вид защиты IP67

Технические характеристики кабеля

Напряжение развязки < 500 В (корпус/PE)

Общие стандарты

Сертификат № (cULus) E307231

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94 V-2 Вид защиты IP67

Классификации

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединитель штекера – винтовая система



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

Основные данные для заказа

Тип	RC M P2 SP	Версия	
Заказ №	2903190000		
GTIN (EAN)	4099986 122369		
Кол.			

Соединители пост. тока



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

Основные данные для заказа

Тип	RC M P2 M20 SP	Версия	
Заказ №	2860650000		
GTIN (EAN)	4064675576662		
Кол.			