VPU AC I 0 MOV 950/12.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

Основные данные для заказа

Версия	Запасной разрядник, Защита от перенапряжения, IT без N	
Заказ №	<u>2855250000</u>	
Тип	VPU AC I 0 MOV 950/12.5	
GTIN (EAN)	4064675533061	
Кол.	1 Штука	

VPU AC I 0 MOV 950/12.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

	DESTRUCTION DOWNER		
Допуски к эксплуатации	ϵ		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	91 mm	Глубина (дюймов)	3.5827 inch
Ширина	18 mm	Ширина (в дюймах)	0.7087 inch
Масса нетто	128 g		
Температуры			
Температура хранения	-40 °C85 °C	Рабочая температура	-40 °C85 °C
Влажность	Отн. влажность 5–95 %	r doo dan remneparypa	40 000 0
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключ	ения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Номинальные характеристи	іки IEC / RU		
V.	4	-	0.0
Количество полюсов	1 550 V	Ток утечки в Un	0.3 mA
Номинальное напряжение (АС)		Низковольтная сеть	IT без N
Тип напряжения	Переменный ток	Защита предохранителем	160 A gG
Диапазон частот, макс.	60 Hz 12.5 kA	Диапазон частот, мин.	50 Hz 550 V
Испытательный разрядный ток, Іимп(10/350 мкс) фаза - защитное заземление (L-PE)	12.5 KA	Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC)	550 V
Согласование энергии (≤10 м)	Тип I, Тип II	Разрядный ток, Ін (8/20 мкс), провод защ. заземление (PE)	- 20 кА
Ток утечки, Імакс. (8/20 мкс), провод – 50 kA защ. заземление (PE)		Номинальный ток короткого замыкания ISCCR	25 kA
Встроенный резервный предохранитель	Нет		
Общие данные			
Оптическая индикация работы	Нет	Сегмент	Распределение питания
Исполнение	Защита от	Сегмент Конструкция	Insta IP 20
	перенапряжения	· -	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	оранжевый
Вид защиты	IP20 в установленном состоянии	Рабочая высота	≤ 2000 м
Соответствие стандартам п	о изоляции (EN 50178)		
Степень загрязнения	2		
Общие параметры			
V	1	D	ID20
Количество полюсов	1	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии

Статус каталога / Изображения



VPU AC I 0 MOV 950/12.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры					
_	_				
Вид соединения	Втычное соединение	Втычное соединение			
Электрические пара	метры				
Тип напряжения	Переменный ток				
 Гарантия			-		
<u>.</u>					
Период времени	5 лет				
Классификации					
ETIM 7.0	EC001457	ETIM 8.0	EC001457		
ETIM 9.0	EC001457	ETIM 10.0	EC001457		
ECLASS 12.0	27-17-12-04	ECLASS 13.0	27-17-12-04		
ECLASS 14.0	27-17-12-04	ECLASS 15.0	27-17-12-04		

Weidmüller **3**

VPU AC I 0 MOV 950/12.5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Символ цепи



Schematic circuit diagram

VPU AC I 0 MOV 950/12.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип SDIS 1.0X5.5X125 Заказ № 2749850000 GTIN (EAN) 4050118897050 Кол. 1 ST

Отвертка, Ширина лезвия (B): 5.5 mm, Длина лезвия: 125 mm,

Толщина лезвия (А): 1 mm

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

 Тип
 ESG 6/15 K MC NE WS
 Версия

 Заказ №
 1880 100000
 ESG, Маркировочные элементы для устройств х 15 mm, РА 66,

 GTIN (EAN)
 4032248478781
 Цветовой код: белый, самоклеящийся

 Кол.
 200 ST

Статус каталога / Изображения

VPU AC I 0 MOV 950/12.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Серия VPU



Разнообразные аксессуары завершают продуктовую линейку

Основные данные для заказа

Тип VPU LOCKING CLIP L Версия

3аказ № <u>2735070000</u> GTIN (EAN) 4050118816402

Кол. 10 ST