

AWPD 35 4X10 BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Наши входные клеммные колодки в комбинации с кроссировкой обеспечивают возможности для организации гибкого распределения потенциалов на клеммных колодках с различными номинальными поперечными сечениями.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, синий, 35 mm ² , 110 A, 1000 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 1 |
| Заказ № | 2860570000 |
| Тип | AWPD 35 4X10 BL |
| GTIN (EAN) | 4064675576006 |
| Кол. | 20 Штука |

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E60693

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 51.6 mm | Глубина (дюймов) | 2.0315 inch |
| Высота | 86.18 mm | Высота (в дюймах) | 3.3929 inch |
| Ширина | 16.2 mm | Ширина (в дюймах) | 0.6378 inch |
| Масса нетто | 40 g | | |

Температуры

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -60 °C...65 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 110 °C |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Расчетные данные согласно CSA

| | | | |
|--------------------|-------|--------------------|-----------------|
| Ток, разм. С (CSA) | 600 V | Сертификат № (CSA) | 227442-80219640 |
|--------------------|-------|--------------------|-----------------|

Расчетные данные согласно UL

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) | 2 AWG | Сертификат № (cURus) | E60693 |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 14 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 14 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 2 AWG | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|--|----------|--------------|-------|
| Открытые страницы | закрытый | с фиксатором | Да |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет | Вид монтажа | TS 35 |

Общие сведения

| | | | |
|---|---------------|--|-------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 2 |
| Нормы | IEC 60947-7-1 | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Параметры системы

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------|
| Исполнение | Гибридная клемма, Распределитель потенциала | Требуется концевая пластина | Нет |
| Количество независимых точек подключения | 1 | Количество уровней | 1 |
| Количество контактных гнезд на уровень | 5 | Количество потенциалов на уровень | 1 |
| Уровни с внутр. перемычками | Нет | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 |
| Функция N | Нет | Функция PE | Нет |
| Функция PEN | Нет | | |

Расчетные данные

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|---|---------|
| Расчетное сечение | 35 mm ² | Номинальное напряжение | 1000 V |
| Номинальное напряжение перем. тока | 1000 V | Номинальное напряжение пост. тока | 1000 V |
| Номинальный ток | 110 A | Ток при макс. проводнике | 110 A |
| Нормы | IEC 60947-7-1 | Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 0.26 mΩ |
| Номинальное импульсное напряжение | 8 кВ | Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 4.00 W |
| Категория перенапряжения | III | Степень загрязнения | 3 |

Характеристики материала

| | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------|
| Основной материал | Материал Wemid | Цветовой код | синий |
| Цвет элементов управления | оранжевый | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Диапазон размеров зажимаемых проводов, дополнительное соединение, макс. | 10 mm ² | Диапазон размеров зажимаемых проводов, дополнительное соединение, мин. | 0.5 mm ² |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. | 10 mm ² | Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, мин. | 0.5 mm ² |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, дополнительное соединение, мин. | 0.5 mm ² | Расчетное сечение дополнительного соединения | 6 mm ² |
| Сечение подключаемого провода, многожильного, дополнительное соединение, мин. | 0.5 mm ² | Сечение подключаемого провода, многожильного, дополнительное соединение, макс. | 10 mm ² |
| Сечение подключаемого провода AWG, дополнительное соединение, мин. | AWG 20 | Сечение подключаемого провода, одножильного, дополнительное соединение, мин. | 0.5 mm ² |
| Сечение подключаемого провода, одножильного, дополнительное соединение, макс. | 0.5 mm ² | Тип соединения, дополнительное соединение | PUSH IN |
| Сечение подключаемого провода, гибкого, дополнительное соединение, макс. | 10 mm ² | Сечение подключаемого провода AWG, дополнительное соединение, макс. | AWG 6 |

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| | | | |
|--|---------|---|---------------------|
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 B9 | | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
| Направление соединения | сверху | Момент затяжки, макс. | 2.5 Nm |
| Момент затяжки, мин. | 2.5 Nm | Длина зачистки изоляции | 17 mm |
| Вид соединения 2 | PUSH IN | Вид соединения | Винтовое соединение |

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Количество соединений | 5 | Диапазон зажима, макс. | 35 mm ² |
| Диапазон зажима, мин. | 1.5 mm ² | Зажимной винт | M 6 |
| Размер лезвия | 1 x 5,5 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 2 |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 35 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 1.5 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 35 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 1.5 mm ² |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 35 mm ² | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 1.5 mm ² |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 35 mm ² | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 1.5 mm ² |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. | 6 mm ² | Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. | 1.5 mm ² |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 35 mm ² | Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 1.5 mm ² |

Классификации


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-19 | | |

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 6N/10 | Версия |
| Заказ № | 2733970000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 78.5 |
| GTIN (EAN) | 4064675066811 | |
| Кол. | 20 ST | mm |
| Тип | ZQV 6N/2 | Версия |
| Заказ № | 1985740000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 13.7 |
| GTIN (EAN) | 4050118370362 | |
| Кол. | 60 ST | mm |
| Тип | ZQV 6N/2 BL | Версия |
| Заказ № | 1985830000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 41 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 13.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370232 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 6N/3 | Версия |
| Заказ № | 1985760000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 21.8 |
| GTIN (EAN) | 4050118370263 | |
| Кол. | 60 ST | mm |
| Тип | ZQV 6N/4 | Версия |
| Заказ № | 1985780000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 29.9 |
| GTIN (EAN) | 4050118370287 | |
| Кол. | 60 ST | mm |
| Тип | ZQV 6N/4 BL | Версия |
| Заказ № | 1985850000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 41 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 29.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370447 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 6N/6 | Версия |
| Заказ № | 2733950000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 46.1 |
| GTIN (EAN) | 4064675066699 | |
| Кол. | 20 ST | mm |
| Тип | ZQV 6N/7 | Версия |
| Заказ № | 2733960000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 41 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, Ширина: 54.2 |
| GTIN (EAN) | 4064675066804 | |
| Кол. | 20 ST | mm |
| Тип | ZQV 1.5N/10 | Версия |
| Заказ № | 1985580000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 33.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118370416 | |
| Кол. | 20 ST | mm |
| Тип | ZQV 1.5N/10 RD | Версия |
| Заказ № | 1985800000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 33.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118370393 | |
| Кол. | 20 ST | mm |

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 1.5N/10 BL | Версия |
| Заказ № | 1985680000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370539 | 10, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 33.5 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/2 | Версия |
| Заказ № | 1985410000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118369861 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/2 BL | Версия |
| Заказ № | 1985530000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370423 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/2 RD | Версия |
| Заказ № | 1985650000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 5.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370324 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/20 | Версия |
| Заказ № | 1985600000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 70 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370225 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/20 BL | Версия |
| Заказ № | 1985700000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 70 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370331 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/20 RD | Версия |
| Заказ № | 1985810000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 70 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370355 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/3 | Версия |
| Заказ № | 1985480000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370096 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/3 BL | Версия |
| Заказ № | 1985550000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370485 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/3 RD | Версия |
| Заказ № | 1985670000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370348 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/4 | Версия |
| Заказ № | 1985490000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 12.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370201 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/4 BL | Версия |
| Заказ № | 1985570000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 12.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370317 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/4 RD | Версия |
| Заказ № | 1985690000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 12.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370515 | |
| Кол. | 60 ST | |

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZQV 1.5N/5 | Версия |
| Заказ № | 1985500000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 16 |
| GTIN (EAN) | 4050118369991 | мм |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/5 BL | Версия |
| Заказ № | 1985590000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370430 | 5, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/5 RD | Версия |
| Заказ № | 1985710000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 16 |
| GTIN (EAN) | 4050118370256 | мм |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/50 | Версия |
| Заказ № | 1985620000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 175 |
| GTIN (EAN) | 4050118370300 | мм |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/50 BL | Версия |
| Заказ № | 1985720000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370546 | 50, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 175 mm |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/50 RD | Версия |
| Заказ № | 1985820000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 175 |
| GTIN (EAN) | 4050118370270 | мм |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/6 | Версия |
| Заказ № | 1985510000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 19.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118370188 | мм |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/6 BL | Версия |
| Заказ № | 1985610000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370492 | 6, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 19.5 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/6 RD | Версия |
| Заказ № | 1985730000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 19.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118370454 | мм |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/7 | Версия |
| Заказ № | 1985520000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 23 |
| GTIN (EAN) | 4050118370195 | мм |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/7 BL | Версия |
| Заказ № | 1985630000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370522 | 7, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 23 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/7 RD | Версия |
| Заказ № | 1985750000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 23 |
| GTIN (EAN) | 4050118370249 | мм |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/8 | Версия |
| Заказ № | 1985540000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 26.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118370218 | мм |
| Кол. | 20 ST | |

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 1.5N/8 BL | Версия |
| Заказ № | 1985640000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370461 | 8, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 26.5 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/8 RD | Версия |
| Заказ № | 1985770000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370508 | 8, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 26.5 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/9 | Версия |
| Заказ № | 1985560000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370409 | 9, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 30 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/9 BL | Версия |
| Заказ № | 1985660000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370478 | 9, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 30 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 1.5N/9 RD | Версия |
| Заказ № | 1985790000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 17.5 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118370386 | 9, Шаг в мм (P): 3.50, Изолированный: Да, Ширина: 30 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/10 | Версия |
| Заказ № | 1527690000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/10 BL | Версия |
| Заказ № | 1527880000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/10 RD | Версия |
| Заказ № | 2108910000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 48.7 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/2 | Версия |
| Заказ № | 1527540000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.9 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/2 BL | Версия |
| Заказ № | 1527740000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.9 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/2 RD | Версия |
| Заказ № | 2108470000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7.9 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/20 | Версия |
| Заказ № | 1527720000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | 20, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 102 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/20 BL | Версия |
| Заказ № | 1527890000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | 20, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 102 mm |
| Кол. | 20 ST | |

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 2.5N/20 RD | Версия |
| Заказ № | 2108920000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 102 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/3 | Версия |
| Заказ № | 1527570000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 13 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/3 BL | Версия |
| Заказ № | 1527770000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 13 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/3 RD | Версия |
| Заказ № | 2108690000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 13 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/4 | Версия |
| Заказ № | 1527590000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.1 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/4 BL | Версия |
| Заказ № | 1527780000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.1 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/4 RD | Версия |
| Заказ № | 2108700000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 18.1 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/5 | Версия |
| Заказ № | 1527620000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 23.2 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/5 BL | Версия |
| Заказ № | 1527790000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 23.2 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/5 RD | Версия |
| Заказ № | 2108710000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 23.2 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/50 | Версия |
| Заказ № | 1527730000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 255 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/50 BL | Версия |
| Заказ № | 1527920000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 255 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/50 RD | Версия |
| Заказ № | 2109000000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 255 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | |
| Кол. | 5 ST | |

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZQV 2.5N/6 | Версия |
| Заказ № | 1527630000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/6 BL | Версия |
| Заказ № | 1527820000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/6 RD | Версия |
| Заказ № | 2108720000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/7 | Версия |
| Заказ № | 1527640000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/7 BL | Версия |
| Заказ № | 1527830000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/7 RD | Версия |
| Заказ № | 2108810000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/8 | Версия |
| Заказ № | 1527670000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/8 BL | Версия |
| Заказ № | 1527840000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/8 RD | Версия |
| Заказ № | 2108870000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/9 | Версия |
| Заказ № | 1527680000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 24 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/9 BL | Версия |
| Заказ № | 1527870000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 24 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 2.5N/9 RD | Версия |
| Заказ № | 2108900000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 24 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/10 | Версия |
| Заказ № | 1528090000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | |
| Кол. | 20 ST | |

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 4N/10 BL | Версия |
| Заказ № | 1528230000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/10 RD | Версия |
| Заказ № | 2460740000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/2 | Версия |
| Заказ № | 1527930000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/2 BL | Версия |
| Заказ № | 1528040000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/2 RD | Версия |
| Заказ № | 2460450000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/20 | Версия |
| Заказ № | 2883800000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675848769 | 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/20 BL | Версия |
| Заказ № | 2810850000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675283461 | 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/20 RD | Версия |
| Заказ № | 2810860000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4064675283478 | 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/3 | Версия |
| Заказ № | 1527940000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/3 BL | Версия |
| Заказ № | 1528080000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/3 RD | Версия |
| Заказ № | 2460810000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/30 | Версия |
| Заказ № | 2561580000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 4N/30 BL | Версия |
| Заказ № | 2561610000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm |
| Кол. | 5 ST | |

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 4N/30 RD | Версия |
| Заказ № | 2561600000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 4N/32 | Версия |
| Заказ № | 2561670000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 32, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 193.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 4N/4 | Версия |
| Заказ № | 1527970000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/4 BL | Версия |
| Заказ № | 1528120000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/4 RD | Версия |
| Заказ № | 2460800000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/41 | Версия |
| Заказ № | 2883810000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848844 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | ZQV 4N/41 RD | Версия |
| Заказ № | 2883840000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848868 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | ZQV 4N/41 BL | Версия |
| Заказ № | 2883820000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848851 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | ZQV 4N/5 | Версия |
| Заказ № | 1527980000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/5 BL | Версия |
| Заказ № | 1528140000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/5 RD | Версия |
| Заказ № | 2460790000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | |
| Кол. | 60 ST | |
| Тип | ZQV 4N/50 | Версия |
| Заказ № | 1528130000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 4N/50 BL | Версия |
| Заказ № | 1528240000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | |
| Кол. | 5 ST | |

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZQV 4N/50 RD | Версия |
| Заказ № | 2460730000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | |
| Кол. | 5 ST | |
| Тип | ZQV 4N/6 | Версия |
| Заказ № | 1527990000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/6 BL | Версия |
| Заказ № | 1528170000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/6 RD | Версия |
| Заказ № | 2460780000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/7 | Версия |
| Заказ № | 1528020000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/7 BL | Версия |
| Заказ № | 1528180000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/7 RD | Версия |
| Заказ № | 2460770000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/8 | Версия |
| Заказ № | 1528030000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/8 BL | Версия |
| Заказ № | 1528190000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/8 RD | Версия |
| Заказ № | 2460760000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/9 | Версия |
| Заказ № | 1528070000 | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/9 BL | Версия |
| Заказ № | 1528220000 | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | |
| Кол. | 20 ST | |
| Тип | ZQV 4N/9 RD | Версия |
| Заказ № | 2460750000 | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | |
| Кол. | 20 ST | |

AWPD 35 4X10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тестовый адаптер и тестовые розетки



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | Версия | |
| Заказ № | 1276300000 | Штекер (клемма), Втычное соединение, 2 mm ² , Количество соединений: 2, Количество полюсов: 1, Ширина: 9 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | | |
| Кол. | 20 ST | | |