

IE-TO-RJ12-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Версия	Mounting rail outlet, RJ 12, IP20
Заказ №	2861240000
Тип	IE-TO-RJ12-C
GTIN (EAN)	4064675579236
Кол.	10 Штука

IE-TO-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	15 g
-------------	------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...80 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Соединение 1	RJ12	Соединение 2	RJ12
Монтаж	Соединение	Цветовой код	бежевый, черный
Основной материал корпуса	Пластмасса	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Вид монтажа	TS 35	Экранирование	неэкранированный
Вид защиты	IP20	Циклы коммутации	≥ 200

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	TIA-1096-A
---------------------------	------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

