

US67-USB-STICK-BLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Компания Weidmüller предлагает высококачественные провода, штекеры, монтажные адаптеры и магниты для профессионального и промышленного монтажа вибрационных мониторов.

Основные данные для заказа

Версия	Communication module
Заказ №	2874720000
Тип	US67-USB-STICK-BLE
GTIN (EAN)	4064675649526
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-07-30T00:00:00+02:00

US67-USB-STICK-BLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	43 mm	Глубина (дюймов)	1.6929 inch
Высота	16 mm	Высота (в дюймах)	0.6299 inch
Ширина	11 mm	Ширина (в дюймах)	0.4331 inch
Масса нетто	7 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-30 °C...85 °C
Влажность при рабочей температуре	5...95% отн. влажности, без появления конденсата		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Связь

Характеристики передатчика	встроенн.	Дальность связи, макс., в условиях прямой видимости	90 m
Дальность связи, макс., в цехе	30 m	Bluetooth-модуль	Bluetooth с низким энергопотреблением

Классификации

ETIM 8.0	EC000310	ETIM 9.0	EC000310
ETIM 10.0	EC000310	ECLASS 14.0	19-05-01-10
ECLASS 15.0	19-05-01-10		

Общие данные

Является сменной деталью	Да
--------------------------	----