

**US67-USB-STICK-BLE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Компания Weidmüller предлагает высококачественные провода, штекеры, монтажные адаптеры и магниты для профессионального и промышленного монтажа вибрационных мониторов.

**Основные данные для заказа**

Версия	Communication module
Заказ №	<a href="#">2874720000</a>
Тип	US67-USB-STICK-BLE
GTIN (EAN)	4064675649526
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-07-30T00:00:00+02:00

## US67-USB-STICK-BLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	43 mm	Глубина (дюймов)	1.6929 inch
Высота	16 mm	Высота (в дюймах)	0.6299 inch
Ширина	11 mm	Ширина (в дюймах)	0.4331 inch
Масса нетто	7 g		

## Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-30 °C...85 °C
Влажность при рабочей температуре	5...95% отн. влажности, без появления конденсата		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Связь

Характеристики передатчика	встроенн.	Дальность связи, макс., в условиях прямой видимости	90 m
Дальность связи, макс., в цехе	30 m	Bluetooth-модуль	Bluetooth с низким энергопотреблением

## Классификации

ETIM 8.0	EC000310	ETIM 9.0	EC000310
ETIM 10.0	EC000310	ECLASS 14.0	19-05-01-10
ECLASS 15.0	19-05-01-10		

## Общие данные

Является сменной деталью	Да
--------------------------	----