

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

HUELSENTRENNMESSER CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Автоматические машины, Заменяемая деталь
Заказ №	2875570000
Тип	HUELSENTRENNMESSER CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675654681
Кол.	1 Штука

HUELSENTRENNMESSER CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	7 mm
Высота	0.3 mm
Ширина	41 mm
Масса нетто	2 g

Глубина (дюймов)	0.2756 inch
Высота (в дюймах)	0.0118 inch
Ширина (в дюймах)	1.6142 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Классификации

ETIM 8.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142
ECLASS 15.0	21-04-47-01

ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 14.0	21-04-47-01