# Справочный листок технических дан-

#### THM MULTIMARK LPC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



THM MultiMark LPC (центр обработки маркировки)

- Быстрая и эффективная маркировка устройств и рабочего оборудования
- Лазерная центровка
- Эргономичная работа с помощью ножного переключателя
- Высокая точность повторения
- Управляется с помощью программного обеспечения Weidmüller M-Print PRO©

#### Основные данные для заказа

Версия	Оборудование для печати маркировки, Метод термопереноса, 300 DPI, MultiMark, Этикетки,
	Этикетки в рулонах
Заказ №	<u>2878190000</u>
Тип	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных

# Weidmüller **3**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **THM MULTIMARK LPC**

## Технические данные

#### Размеры и массы

Глубина	648 mm	Глубина (дюймов)	25.5118 inch
Высота	785 mm	Высота (в дюймах)	30.9054 inch
Ширина	466 mm	Ширина (в дюймах)	18.3464 inch
Масса нетто	22000 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

#### Системы нанесения надписей

Тип маркировки	MultiMark, Этикетки, Этикетки в рулонах	Требования к системе	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Метод выполнения печати	Метод термопереноса	Интерфейс	USB 2.0, Ethernet
Программное обеспечение	M-Print® PRO	Напряжение питания	100240 V AC
ос	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Скорость печати	max. 150 mm/s
Разрешение печати, макс.	300 DPI	Работа от аккумулятора	Нет
Входит в комплект поставки	Кабель USB, Вилка (Европа), Вилка (Великобритания), Вилка (США), Руководство, Красящая лента RIBBON MM-TB 25/360 SW, DVD с M-Print® PRO, Сердечник красящей ленты, Печатный ролик, Аппликатор с лазерным блоком и штампом, Монтажная опора, Ножной переключатель, Принтер		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0	24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

2 Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

#### Основные данные для заказа

Тип RIBBON MM-TB 25/360 SW Версия Заказ № 2005090000 Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118390216

Кол. 1 ST

Кол.

#### **THM MULTIMARK PLUS**



1 ST

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

#### Основные данные для заказа

Тип MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Версия

Заказ № 2672590000

GTIN (EAN) 4050118708097

Дата создания 14.11.2025 06:11:28 MEZ

Статус каталога / Изображения