

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**THM MultiMark LPC (центр обработки маркировки)**

- Быстрая и эффективная маркировка устройств и рабочего оборудования
- Лазерная центровка
- Эргономичная работа с помощью ножного переключателя
- Высокая точность повторения
- Управляется с помощью программного обеспечения Weidmüller M-Print PRO©

Основные данные для заказа

Версия	Оборудование для печати маркировки, Метод термопереноса, 300 DPI, MultiMark, Этикетки, Этикетки в рулонах
Заказ №	2878190000
Тип	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Кол.	1 Штука

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Размеры и массы**

Глубина	648 mm
Высота	785 mm
Ширина	466 mm
Масса нетто	22000 g

Глубина (дюймов)	25.5118 inch
Высота (в дюймах)	30.9054 inch
Ширина (в дюймах)	18.3464 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Системы нанесения надписей

Тип маркировки	MultiMark, Этикетки, Этикетки в рулонах	Требования к системе	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Метод выполнения печати	Метод термопереноса	Интерфейс	USB 2.0, Ethernet
Программное обеспечение	M-Print® PRO	Напряжение питания	100...240 V AC
ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Скорость печати	max. 150 mm/s
Разрешение печати, макс.	300 DPI	Работа от аккумулятора	Нет
Входит в комплект поставки	Кабель USB, Вилка (Европа), Вилка (Великобритания), Вилка (США), Руководство, Красящая лента RIBBON MM-TB 25/360 SW, DVD с M-Print® PRO, Сердечник красящей ленты, Печатный ролик, Аппликатор с лазерным блоком и штампом, Монтажная опора, Ножной переключатель, Принтер		

Классификации

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accessories**Красящие ленты**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Версия
Заказ №	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Кол.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Версия
Заказ №	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Кол.	1 ST	