

**THM SE-W 100 GE**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Благодаря нейтральным ярлыкам по безопасности можно гибко и легко внедрять маркировку, соответствующую требованиям стандарта, в соответствии со стандартом ISO 7010.

**Основные данные для заказа**

Версия	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 100 x 100 mm, желтый
Заказ №	<a href="#">2885650000</a>
Тип	THM SE-W 100 GE
GTIN (EAN)	4064675854258
Кол.	250 Штука

**THM SE-W 100 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	0.1 mm	Глубина (дюймов)	0.0039 inch
Высота	100 mm	Высота (в дюймах)	3.937 inch
Ширина	100 mm	Ширина (в дюймах)	3.937 inch
Масса нетто	1 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Маркировочные элементы для устройств**

Галогены Да

**Общие данные**

Клей	Акрилат, клейкие	Исполнение	самоклеящийся
Ширина	100 mm	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температурный диапазон, макс..	110 °C	Температурный диапазон, мин.	-50 °C
Цветовой код	желтый	Галогены	Да
Основной материал	Пленка виниловая	Напечатанные символы	пустой
Сертификация по стандарту UL 969	Да		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**THM SE-W 100 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## THM SE-W 100 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Красящие ленты




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

#### Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия	
Заказ №	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Кол.	1 ST		

### THM MULTIMARK




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

#### Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK ROLLER 115	Версия	
Заказ №	<a href="#">1357420000</a>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
Кол.	1 ST		

### THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

#### Основные данные для заказа

Тип	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Версия	
Заказ №	<a href="#">2672590000</a>		
GTIN (EAN)	4050118708097		
Кол.	1 ST		