

**ESG-LP 6/17 MM SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | ESG, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 17 mm, серебряный |
| Заказ №    | <a href="#">2885800000</a>                                       |
| Тип        | ESG-LP 6/17 MM SI  |
| GTIN (EAN) | 4064675854401  |
| Кол.       | 24000 Штука  |

## ESG-LP 6/17 MM SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 0.05 mm | Глубина (дюймов)  | 0.002 inch  |
| Высота      | 6 mm    | Высота (в дюймах) | 0.2362 inch |
| Ширина      | 17 mm   | Ширина (в дюймах) | 0.6693 inch |
| Масса нетто | 0.01 g  |                   |             |

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

## Маркировочные элементы для устройств

|          |     |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

## Общие данные

|                                  |                  |                              |   |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|---|
| Клей                             | Акрилат, клейкие | Исполнение                   | самоклеющийся, без содержания галогенов |
| Ширина                           | 17 mm            | Класс пожаростойкости UL 94  | V-0                                     |
| Температурный диапазон, макс..   | 150 °C           | Температурный диапазон, мин. | -40 °C                                  |
| Цветовой код                     | серебряный       | Галогены                     | Нет                                     |
| Основной материал                | Полиамид         | Напечатанные символы         | без                                     |
| Сертификация по стандарту UL 969 | Да               |                              |   |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Drawings**

