

ESG-LP 9/17 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Основные данные для заказа**

Версия	ESG, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 17 mm, белый
Заказ №	2885810000
Тип	ESG-LP 9/17 MM WS
GTIN (EAN)	4064675854418
Кол.	15000 Штука

ESG-LP 9/17 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.05 mm	Глубина (дюймов)	0.002 inch
Высота	9 mm	Высота (в дюймах)	0.3543 inch
Ширина	17 mm	Ширина (в дюймах)	0.6693 inch
Масса нетто	0.01 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Клей	Акрилат, клейкие	Исполнение	самоклеющийся, без содержания галогенов
Ширина	17 mm	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температурный диапазон, макс..	150 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый	Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид	Напечатанные символы	без
Сертификация по стандарту UL 969	Да		

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings

