Справочный листок технических дан-


ных

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Основные данные для заказа

ESG-LP 9/20 MM GE

Версия	ESG, Маркировочные элементы для устройств, 9
	х 20 mm, желтый
Заказ №	<u>2885850000</u>
Тип	ESG-LP 9/20 MM GE
GTIN (EAN)	4064675854456
Кол.	15000 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	0.05 mm	Глубина (дюймов)	0.002 inch	
Высота	9 mm	Высота (в дюймах)	0.3543 inch	
Ширина	20 mm	Ширина (в дюймах)	0.7874 inch	
Масса нетто	0.01 g			

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

_	
алогены	Нет
алогены	1161

Общие данные

Клей	Акрилат, клейкие	Исполнение	самоклеящийся, без содержания галогенов
Ширина	20 mm	 Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температурный диапазон, макс	150 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	желтый	Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид	Напечатанные символы	без
Сертификация по стандарту UL 969	Да		

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller 35

ESG-LP 9/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения