Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Резак кабель-каналов для ручной резки кабель-каналов и крышек шириной до 125 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Только для пластмассы не армированной наполнителями.

- Резка без заусенцев или отходов
- Упор для установки длины (1000 мм) с направляющим устройством для точной резки по длине
- Блок настольного типа для крепления на верстаке или аналогичной рабочей поверхности
- Закалённые режущие кромки из специальной стали

Основные данные для заказа

Заказ №	2886200000	
Тип	VKSW HANDLE	
GTIN (EAN)	4064675855200	
Кол.	1 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	486 mm	Длина (в дюймах)	19.1338 inch
Масса нетто	300 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Классификации

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		