Справочный листок технических дан-

SDQ T HANDLE T25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Обжатые провода, в соответствующих соединительных коробках, могут быть закреплены методом непосредственной вставки или с помощью винтовых соединений. Weidmüller предлагает широкий спектр инструментов для затяжки.

Основные данные для заказа

Версия	Сборочный инструмент, Длина лезвия: 150 mm
Заказ №	<u>2888340000</u>
Тип	SDQ T HANDLE T25
GTIN (EAN)	4064675875383
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SDQ T HANDLE T25

Технические данные

Размеры	и массы
---------	---------

Диаметр	25 mm	Масса нетто	47.52 g
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Технические данные			
Описание артикула	Шестигранный ключ, Т25	Исполнение	Т-образная рукоятка
Инструменты для затяжки	1		
Форма	Торцовый ключ, шестигранный	Размер	T25
Длина лезвия	150 mm		
Классификации			
	E0000040	=======================================	5 000000
ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818
ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 9.0	21-04-02-27
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-02-27
ECLASS 11.0	21-04-02-27	ECLASS 12.0	21-04-02-27
ECLASS 13.0	21-04-02-27	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		

Статус каталога / Изображения