Справочный листок технических дан-

SDQ T HANDLE T27



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Обжатые провода, в соответствующих соединительных коробках, могут быть закреплены методом непосредственной вставки или с помощью винтовых соединений. Weidmüller предлагает широкий спектр инструментов для затяжки.

Основные данные для заказа

Версия	Сборочный инструмент, Длина лезвия: 150 mm			
Заказ №	<u>2888350000</u>			
Тип	SDQ T HANDLE T27			
GTIN (EAN)	4064675875390			
Кол.	1 Штука			

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SDQ T HANDLE T27

Технические данные

Pag	MANI	ы и м	ассы
ras	MCDE	ועו וע וכ	ассы

Диаметр	27 mm	Масса нетто	61.8 g		
Экологическое соответст	вие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто				
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%				
Гехнические данные					
Описание артикула	Шестигранный ключ, Т27	Исполнение	Т-образная рукоятка		
Инструменты для затяжки	1				
	_				
Форма	Торцовый ключ, шестигранный	Длина лезвия	150 mm		
Классификации					
ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818		
ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818		
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 9.0	21-04-02-27		
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-02-27		
ECLASS 11.0	21-04-02-27	ECLASS 12.0	21-04-02-27		
ECLASS 13.0	21-04-02-27	ECLASS 14.0	21-04-02-27		
ECLASS 15.0	21-04-02-27				

Статус каталога / Изображения