


**W2C 4 FT STB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Автоматизация в обрабатывающей промышленности требует универсальных решений для сложных производственных процессов. Ваши принципиальные схемы не менее сложны и часто подвергаются изменениям незадолго до завершения. С нашим новым ассортиментом маршрутизаторов DCS вы можете решить эти задачи. Даже «изменения в последнюю минуту» осуществимы для вас без необходимости изменения готовой проводки. Благодаря одноуровневому и двухуровневому расположению клеммных блоков в сочетании с четырьмя основными функциями (непрерывность, разъединение, предохранитель, заземление) достигается максимальная гибкость при подключении устройств с полевой проводкой. Мы также предлагаем альтернативу соединению экрана с РЕ для ваших концепций безаварийной защиты.

**Основные данные для заказа**

|            |                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm <sup>2</sup> , 32 A, 800 V, Количество соединений: 2 |
| Заказ №    | <a href="#">2892680000</a>                                                                                                |
| Тип        | W2C 4 FT STB                                                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4064675884361                                                                                                             |
| Кол.       | 50 Штука                                                                                                                  |

## W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | Соответствовать         |
| UL File Number Search | <a href="#">Сайт UL</a> |
| Сертификат № (cURus)  | E60693                  |

## Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 46 mm   | Глубина (дюймов)  | 1.811 inch  |
| Высота      | 60 mm   | Высота (в дюймах) | 2.3622 inch |
| Ширина      | 6.1 mm  | Ширина (в дюймах) | 0.2402 inch |
| Масса нетто | 11.93 g |                   |             |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------|
| Температура окружающей среды                    | -60 °C...85 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C         |                                                |        |

## Экологическое соответствие изделия

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | 71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d |

## Расчетные данные согласно CSA

|                                         |        |                           |                 |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------|
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 12 AWG | Напряжение, класс C (CSA) | 300 V           |
| Ток, разм. C (CSA)                      | 20 A   | Сертификат № (CSA)        | 227442-80219640 |
| Напряжение, класс B (CSA)               | 300 V  | Ток, разм. B (CSA)        | 20 A            |
| Напряжение, класс D (CSA)               | 600 V  | Ток, разм. D (CSA)        | 5 A             |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA)  | 24 AWG |                           |                 |

## Расчетные данные согласно UL

|                                                              |        |                                                       |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)       | 12 AWG | Сертификат № (cURus)                                  | E60693 |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus)  | 24 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 24 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 12 AWG |                                                       |        |

## W2C 4 FT STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Номинальные характеристики IECEx/ATEX

|                                          |                   |                                           |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Сертификат № (ATEX)                      | TUEV22ATEX7090U   | Сертификат № (IECEX)                      | IECEXTUR22.0020U  |
| Макс. напряжение (ATEX)                  | 550 V             | Ток (ATEX)                                | 29 A              |
| Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Макс. напряжение (IECEX)                  | 550 V             |
| Ток (IECEX)                              | 29 A              | Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |

## Дополнительные технические данные

|                   |        |                                   |     |
|-------------------|--------|-----------------------------------|-----|
| Открытые страницы | справа | с фиксатором                      | Да  |
| Вид крепления     | TS 35  | Проверенное на взрывозащищенность | Нет |
| Вид монтажа       | TS 35  | исполнение                        |     |

## Общие сведения

|                                                     |               |                                                    |        |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10        | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 24 |
| Нормы                                               | IEC 60947-7-1 | Укомплектованная монтажная рейка                   | TS 35  |

## Параметры системы

|                                   |       |                                          |     |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
| Требуется концевая пластина       | Да    | Количество независимых точек подключения | 1   |
| Количество уровней                | 1     | Количество контактных гнезд на уровень   | 2   |
| Количество потенциалов на уровень | 1     | Уровни с внутр. перемычками              | Нет |
| Укомплектованная монтажная рейка  | TS 35 | Функция N                                | Нет |
| Функция PE                        | Нет   | Функция PEN                              | Нет |

## Расчетные данные

|                                                   |                   |                                   |               |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| Расчетное сечение                                 | 4 mm <sup>2</sup> | Номинальное напряжение            | 800 V         |
| Номинальное напряжение пост. тока                 | 800 V             | Номинальный ток                   | 32 A          |
| Ток при макс. проводнике                          | 32 A              | Нормы                             | IEC 60947-7-1 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 1 mΩ              | Номинальное импульсное напряжение | 8 kV          |
| Категория перенапряжения                          | III               | Степень загрязнения               | 3             |

## Характеристики материала

|                             |                |              |               |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Основной материал           | Материал Wemid | Цветовой код | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |               |

## Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип соединения, дополнительное соединение | Винтовое соединение |
|-------------------------------------------|---------------------|

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

|                                        |                     |                                                     |        |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3 |                     | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10 |
| Направление соединения                 | боковая             | Момент затяжки, макс.                               | 0.6 Nm |
| Момент затяжки, мин.                   | 0.5 Nm              | Длина зачистки изоляции                             | 8 mm   |
| Вид соединения                         | Винтовое соединение | Количество соединений                               | 2      |

## W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Technical data

|                                                                                             |                      |                                                                                              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Диапазон зажима, макс.                                                                      | 6 mm <sup>2</sup>    | Диапазон зажима, мин.                                                                        | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Зажимной винт                                                                               | M 3                  | Размер лезвия                                                                                | 0,6 x 3,5 мм         |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                                          | AWG 24               | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0.25 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0.25 mm <sup>2</sup> | Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.                                   | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                    | 0.25 mm <sup>2</sup> | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.                                           | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.                                           | 0.25 mm <sup>2</sup> | Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.                                         | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.                                         | 0.5 mm <sup>2</sup>  | Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.                                             | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.                                             | 0.25 mm <sup>2</sup> | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                     | 0.25 mm <sup>2</sup> |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

**Drawings**



**Version with hollow screw for testing**

## W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                                              |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 4N/10                  | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1528090000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/10 BK               | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">2810830000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675283447              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/10 BL               | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1528230000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/10 RD               | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">2460740000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/10 WT               | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">2831790000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675417026              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/2                   | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1527930000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/2 BK                | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">2810840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm      |
| GTIN (EAN) | 4064675283454              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/2 BL                | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1528040000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/2 RD                | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">2460450000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/2 WT                | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">2831800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675417033              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                              |

## W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                                                                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 4N/20                  | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2883800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848769              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/20 BK               | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2810870000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675283485              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/20 BL               | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2810850000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675283461              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/20 RD               | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2810860000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675283478              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/3                   | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1527940000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/3 BK                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2810880000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675283492              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/3 BL                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1528080000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm         |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/3 RD                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2460810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/3 WT                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2831810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 247.8 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675417040              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/30                  | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2561580000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 5 ST                       |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/30 BL               | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2561610000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 5 ST                       |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/30 RD               | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2561600000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 5 ST                       |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/32                  | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2561670000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 32, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 193.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 5 ST                       |                                                                                                                               |

## W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                                                                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 4N/4                   | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1527970000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/4 BK                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2810890000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675283607              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/4 BL                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1528120000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/4 RD                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2460800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/4 WT                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2831820000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675417057              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/41                  | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2883810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848844              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/41 BK               | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2831890000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675417125              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/41 BL               | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2883820000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675848851              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/41 RD               | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2883840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675848868              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/5                   | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1527980000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/5 BK                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2810900000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675283614              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/5 BL                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1528140000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/5 RD                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2460790000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |

## W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 4N/5 WT                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2831830000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4064675417064              | 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 247.8 mm     |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 4N/50                  | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1528130000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              | полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина:     |
| Кол.       | 5 ST                       | 303.7 mm                                                        |
| Тип        | ZQV 4N/50 BL               | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1528240000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              | 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm     |
| Кол.       | 5 ST                       |                                                                 |
| Тип        | ZQV 4N/50 RD               | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2460730000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество          |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              | полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина:     |
| Кол.       | 5 ST                       | 303.7 mm                                                        |
| Тип        | ZQV 4N/6                   | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527990000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/6 BK                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2810910000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов:  |
| GTIN (EAN) | 4064675283621              | 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm      |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 4N/6 BL                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1528170000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              | 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 4N/6 RD                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2460780000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество          |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              | полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/6 WT                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2831840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4064675417071              | 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm        |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 4N/7                   | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1528020000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              | полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/7 BK                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2810920000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов:  |
| GTIN (EAN) | 4064675283638              | 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm      |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 4N/7 BL                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1528180000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              | 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 4N/7 RD                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2460770000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество          |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              | полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |

## W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 4N/7 WT                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2831850000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов:                                                               |
| GTIN (EAN) | 4064675417088              | 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm                                                                     |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/8                   | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">1528030000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/8 BK                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2810930000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675283645              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/8 BL                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">1528190000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/8 RD                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2460760000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/8 WT                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2831860000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675417095              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/9                   | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">1528070000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/9 BK                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2831780000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm  |
| GTIN (EAN) | 4064675417019              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/9 BL                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">1528220000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/9 RD                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2460750000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/9 WT                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2831870000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675417101              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |

## W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Принадлежности




Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | WEP 2C 4                   | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2894210000</a> | Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 60 mm,    |
| GTIN (EAN) | 4064675885191              | Ширина: 2 mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Да           |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                               |
| Тип        | WEP 2C 4 BK                | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2894230000</a> | Концевая пластина для клемм, черный, Высота: 60 mm, Ширина: 2 |
| GTIN (EAN) | 4064675885214              | mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Да                     |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                               |
| Тип        | WEP 2C 4 BL                | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2894220000</a> | Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 60 mm, Ширина: 2  |
| GTIN (EAN) | 4064675885207              | mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Да                     |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                               |

## Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | WEW 35/2                   | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1061200000</a> | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, HB, Материал Wemid,     |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              | Ширина: 8 mm, 100 °C                                           |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                                |
| Тип        | WEW 35/2 GR                | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1859200000</a> | Концевой стопор, серый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: 8  |
| GTIN (EAN) | 4032248411658              | mm, 100 °C                                                     |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                                |
| Тип        | WEW 35/2 SW                | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1061210000</a> | Концевой стопор, черный, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248136278              | mm, 100 °C                                                     |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                                |

## W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | SDS 0.6X3.5X100            | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">2749340000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | Толщина лезвия (A): 0.6 mm                                 |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |

## WS 8/6



## WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тип        | WS 8/6 MM WS               | Версия                                              |
| Заказ №    | <a href="#">2007160000</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118391879              |                                                     |
| Кол.       | 600 ST                     |                                                     |

## Accessories

## DEK 5/6



## WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/6 MM WS              | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                                          |
| Кол.       | 600 ST                     |                                                          |

## W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.       | 1000 ST                    |                                                          |

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/5 MC NE WS           | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.       | 1000 ST                    |                                                          |

## Принадлежности




Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | BZT W2C 4                  | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2894270000</a> | Держатель аксессуаров (клемма), Материал Wemid, Темно-бежевый |
| GTIN (EAN) | 4064675885252              |                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                               |

## Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">1805520000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                 |
| Кол.       | 100 ST                     |                                 |
| Тип        | BZT 1 WS 10/5              | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">1805490000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                 |
| Кол.       | 100 ST                     |                                 |

## W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к перемычкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.

Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип        | ZS 12/6 MC NE WS           | Версия                                               |
| Заказ №    | <a href="#">1610020000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190444600              | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.       | 400 ST                     |                                                      |

## Специальная печать



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к перемычкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.

Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип        | ZS 12/6 MC SDR             | Версия                                               |
| Заказ №    | <a href="#">1610030000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456689              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |
| Кол.       | 80 ST                      |                                                      |

## W2C 4 FT STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.

Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZS 30/5 MC NE WS           | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2681880000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, |
| GTIN (EAN) | 4050118803068              | белый                                                         |
| Кол.       | 200 ST                     |                                                               |

## Специальная печать



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.

Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZS 30/5 MC SDR             | Версия                                                           |
| Заказ №    | <a href="#">2682070000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, по |
| GTIN (EAN) | 4050118803075              | желанию клиента                                                  |
| Кол.       | 40 ST                      |                                                                  |

## Accessories

## MultiFit



## MultiMark MultiFit

Для разъемов конкурирующих производителей.

Эластичное покрытие упрощает установку.

Данный специальный материал позволяет лентам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах, особенно при длинных клеммах.

Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт. Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Тип        | EL KSM 10.6 MM WS 30M      | Версия                                |
| Заказ №    | <a href="#">2799270000</a> | Маркировка клеммы, 10.6 x 5 мм, белый |
| GTIN (EAN) | 4064675261032              |                                       |
| Кол.       | 1 ST                       |                                       |

## Зажим для экрана кабеля



Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

**W2C 4 FT STB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Основные данные для заказа**

|            |                            |                              |  |
|------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Тип        | LS 2.8 WDU2.5-10           | Версия                       |  |
| Заказ №    | <a href="#">1056400000</a> | W-серия, Экранированная шина |  |
| GTIN (EAN) | 4008190036454              |                              |  |
| Кол.       | 100 ST                     |                              |  |