

**W2C 4 DT BK**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Автоматизация в обрабатывающей промышленности требует универсальных решений для сложных производственных процессов. Ваши принципиальные схемы не менее сложны и часто подвергаются изменениям незадолго до завершения. С нашим новым ассортиментом маршрутизаторов DCS вы можете решить эти задачи. Даже «изменения в последнюю минуту» осуществимы для вас без необходимости изменения готовой проводки. Благодаря одноуровневому и двухуровневому расположению клеммных блоков в сочетании с четырьмя основными функциями (непрерывность, разъединение, предохранитель, заземление) достигается максимальная гибкость при подключении устройств с полевой проводкой. Мы также предлагаем альтернативу соединению экрана с РЕ для ваших концепций безаварийной защиты.

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, черный, 4 мм <sup>2</sup> , 28 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1 |
| Заказ №    | <a href="#">2892760000</a>  |
| Тип        | W2C 4 DT BK   |
| GTIN (EAN) | 4064675884415   |
| Кол.       | 50 Штука  |

## W2C 4 DT BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| ROHS                   | Соответствовать         |
| UL File Number Search  | <a href="#">Сайт UL</a> |
| Сертификат № (cURus)   | E60693                  |
| Сертификат № (cURusEX) | E184763                 |

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 48 mm   | Глубина (дюймов)  | 1.8898 inch |
| Высота      | 60 mm   | Высота (в дюймах) | 2.3622 inch |
| Ширина      | 6.1 mm  | Ширина (в дюймах) | 0.2402 inch |
| Масса нетто | 12.87 g |                   |             |

### Температуры

|   |                |  |        |
|---|----------------|--|--------|
| Температура окружающей среды                    | -60 °C...85 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C         |  |        |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Расчетные данные согласно CSA

|   |        |                           |                 |
|---|--------|---------------------------|-----------------|
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 12 AWG | Напряжение, класс C (CSA) | 300 V           |
| Ток, разм. C (CSA)                      | 20 A   | Сертификат № (CSA)        | 227442-80219640 |
| Напряжение, класс B (CSA)               | 300 V  | Ток, разм. B (CSA)        | 20 A            |
| Напряжение, класс D (CSA)               | 600 V  | Ток, разм. D (CSA)        | 5 A             |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA)  | 24 AWG |                           |                 |

### Расчетные данные согласно UL

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)       | 12 AWG | Сертификат № (cURus)                                  | E60693 |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus)  | 24 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 24 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 12 AWG |   |        |

### Номинальные характеристики IECEx/ATEX

|                         |                 |                      |                  |
|-------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Сертификат № (ATEX)     | TUEV20ATEX8502U | Сертификат № (IECEx) | IECEXTUR20.0014U |
| Макс. напряжение (ATEX) | 550 V           | Ток (ATEX)           | 26 A             |

## W2C 4 DT BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

|  |                   |   |                   |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Макс. напряжение (IECEX)                  | 550 V             |
| Ток (IECEX)                              | 26 A              | Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |

### Дополнительные технические данные

|  |        |              |       |
|--|--------|--------------|-------|
| Открытые страницы                            | справа | с фиксатором | Да    |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет    | Вид монтажа  | TS 35 |

### Общие сведения

|   |               |  |        |
|---|---------------|--|--------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10        | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 24 |
| Нормы   | IEC 60947-7-1 | Укомплектованная монтажная рейка                   | TS 35  |

### Параметры системы

|                                   |       |  |     |
|-----------------------------------|-------|--|-----|
| Требуется концевая пластина       | Да    | Количество независимых точек подключения | 1   |
| Количество уровней                | 1     | Количество контактных гнезд на уровень   | 2   |
| Количество потенциалов на уровень | 1     | Уровни с внутр. перемычками              | Нет |
| Укомплектованная монтажная рейка  | TS 35 | Функция N                                | Нет |
| Функция PE                        | Нет   | Функция PEN                              | Нет |

### Расчетные данные

|   |                   |                                   |               |
|---|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| Расчетное сечение                                 | 4 mm <sup>2</sup> | Номинальное напряжение            | 500 V         |
| Номинальное напряжение пост. тока                 | 500 V             | Номинальный ток                   | 28 A          |
| Ток при макс. проводнике                          | 28 A              | Нормы                             | IEC 60947-7-1 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1 mΩ              | Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ          |
| Категория перенапряжения                          | III               | Степень загрязнения               | 3             |

### Характеристики материала

|                           |                |                             |        |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|--------|
| Основной материал         | Материал Wemid | Цветовой код                | черный |
| Цвет элементов управления | оранжевый      | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0    |

### Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип соединения, дополнительное соединение | Винтовое соединение |
|---|---------------------|

### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3   |                      | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.   | AWG 10               |
| Направление соединения   | боковая              | Момент затяжки, макс.   | 0.8 Nm               |
| Момент затяжки, мин.   | 0.5 Nm               | Длина зачистки изоляции   | 8 mm                 |
| Вид соединения 2   | Винтовое соединение  | Вид соединения  | Винтовое соединение  |
| Количество соединений  | 2                    | Диапазон зажима, макс.  | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Диапазон зажима, мин.  | 0.25 mm <sup>2</sup> | Зажимной винт   | M 3                  |
| Размер лезвия  | 0,6 x 3,5 мм         | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.  | AWG 24               |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 4 mm <sup>2</sup>    | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0.25 mm <sup>2</sup> |

## W2C 4 DT BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 4 mm <sup>2</sup>    | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.                                   | 6 mm <sup>2</sup>    | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                    | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.   | 6 mm <sup>2</sup>    | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.   | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.   | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.   | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.   | 6 mm <sup>2</sup>    | Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.   | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                     | 0.25 mm <sup>2</sup> |   |                      |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000902    | ETIM 9.0    | EC000902    |
| ETIM 10.0   | EC000902    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 |             |             |

**W2C 4 DT BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## W2C 4 DT BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | ZQV 4N/10                  | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1528090000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 мм |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              |  |
| Кол.       | 20 ST                      |  |
| Тип        | ZQV 4N/10 BK               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2810830000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 мм    |
| GTIN (EAN) | 4064675283447              |  |
| Кол.       | 20 ST                      |  |
| Тип        | ZQV 4N/10 BL               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1528230000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 мм     |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              |  |
| Кол.       | 20 ST                      |  |
| Тип        | ZQV 4N/10 RD               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2460740000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 мм   |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              |  |
| Кол.       | 20 ST                      |  |
| Тип        | ZQV 4N/10 WT               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2831790000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 мм     |
| GTIN (EAN) | 4064675417026              |  |
| Кол.       | 20 ST                      |  |
| Тип        | ZQV 4N/2                   | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1527930000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 мм   |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              |  |
| Кол.       | 60 ST                      |  |
| Тип        | ZQV 4N/2 BK                | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2810840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 мм      |
| GTIN (EAN) | 4064675283454              |  |
| Кол.       | 60 ST                      |  |
| Тип        | ZQV 4N/2 BL                | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1528040000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 мм       |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              |  |
| Кол.       | 60 ST                      |  |
| Тип        | ZQV 4N/2 RD                | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2460450000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 мм     |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              |  |
| Кол.       | 60 ST                      |  |
| Тип        | ZQV 4N/2 WT                | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2831800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 мм     |
| GTIN (EAN) | 4064675417033              |  |
| Кол.       | 60 ST                      |  |

## W2C 4 DT BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | ZQV 4N/20                  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2883800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848769              |   |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/20 BK               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810870000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675283485              |   |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/20 BL               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810850000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675283461              |   |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/20 RD               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810860000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675283478              |   |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/3                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1527940000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              |   |
| Кол.       | 60 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/3 BK                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810880000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675283492              |   |
| Кол.       | 60 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/3 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528080000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm         |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              |   |
| Кол.       | 60 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/3 RD                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              |   |
| Кол.       | 60 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/3 WT                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 247.8 mm      |
| GTIN (EAN) | 4064675417040              |   |
| Кол.       | 60 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/30                  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2561580000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              |   |
| Кол.       | 5 ST                       |   |
| Тип        | ZQV 4N/30 BL               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2561610000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              |   |
| Кол.       | 5 ST                       |   |
| Тип        | ZQV 4N/30 RD               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2561600000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              |   |
| Кол.       | 5 ST                       |   |
| Тип        | ZQV 4N/32                  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2561670000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 32, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 193.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              |   |
| Кол.       | 5 ST                       |   |

## W2C 4 DT BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | ZQV 4N/4                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1527970000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              |   |
| Кол.       | 60 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/4 BK                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810890000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675283607              |   |
| Кол.       | 60 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/4 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528120000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              |   |
| Кол.       | 60 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/4 RD                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              |   |
| Кол.       | 60 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/4 WT                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831820000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm      |
| GTIN (EAN) | 4064675417057              |   |
| Кол.       | 60 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/41                  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2883810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848844              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/41 BK               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831890000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675417125              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/41 BL               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2883820000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675848851              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/41 RD               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2883840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675848868              |   |
| Кол.       | 10 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/5                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1527980000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              |   |
| Кол.       | 60 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/5 BK                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810900000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675283614              |   |
| Кол.       | 60 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/5 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528140000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              |   |
| Кол.       | 60 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/5 RD                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460790000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              |   |
| Кол.       | 60 ST                      |   |

## W2C 4 DT BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | ZQV 4N/5 WT                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831830000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4064675417064              | 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 247.8 mm   |
| Кол.       | 60 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/50                  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528130000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              |   |
| Кол.       | 5 ST                       |   |
| Тип        | ZQV 4N/50 BL               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528240000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              |   |
| Кол.       | 5 ST                       |   |
| Тип        | ZQV 4N/50 RD               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460730000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              |   |
| Кол.       | 5 ST                       |   |
| Тип        | ZQV 4N/6                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1527990000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              |   |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/6 BK                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810910000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675283621              |   |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/6 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528170000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              |   |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/6 RD                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460780000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              |   |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/6 WT                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm        |
| GTIN (EAN) | 4064675417071              |   |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/7                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528020000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              |   |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/7 BK                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810920000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675283638              |   |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/7 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528180000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              |   |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/7 RD                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460770000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              |   |
| Кол.       | 20 ST                      |   |

## W2C 4 DT BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | ZQV 4N/7 WT                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831850000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов:     |
| GTIN (EAN) | 4064675417088              | 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm           |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/8                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528030000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              | 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm         |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/8 BK                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2810930000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов:    |
| GTIN (EAN) | 4064675283645              | 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm        |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/8 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528190000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов:     |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              | 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm         |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/8 RD                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460760000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              | 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm         |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/8 WT                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831860000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов:     |
| GTIN (EAN) | 4064675417095              | 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm         |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/9                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528070000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              | 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm         |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/9 BK                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831780000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов:    |
| GTIN (EAN) | 4064675417019              | 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm       |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/9 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1528220000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов:     |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              | 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm         |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/9 RD                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2460750000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              | 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm         |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | ZQV 4N/9 WT                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2831870000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов:     |
| GTIN (EAN) | 4064675417101              | 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm        |
| Кол.       | 20 ST                      |   |

## W2C 4 DT BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | WEP 2C 4                   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2894210000</a> | Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 60 мм,    |
| GTIN (EAN) | 4064675885191              | Ширина: 2 мм, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да           |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | WEP 2C 4 BK                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2894230000</a> | Концевая пластина для клемм, черный, Высота: 60 мм, Ширина: 2 |
| GTIN (EAN) | 4064675885214              | мм, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да                     |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | WEP 2C 4 BL                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2894220000</a> | Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 60 мм, Ширина: 2  |
| GTIN (EAN) | 4064675885207              | мм, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да                     |
| Кол.       | 20 ST                      |   |

### Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

### Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | WEW 35/2                   | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1061200000</a> | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, HB, Материал Wemid,     |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              | Ширина: 8 мм, 100 °C   |
| Кол.       | 50 ST                      |  |
| Тип        | WEW 35/2 GR                | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1859200000</a> | Концевой стопор, серый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: 8  |
| GTIN (EAN) | 4032248411658              | мм, 100 °C   |
| Кол.       | 50 ST                      |  |
| Тип        | WEW 35/2 SW                | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1061210000</a> | Концевой стопор, черный, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248136278              | мм, 100 °C   |
| Кол.       | 50 ST                      |  |

**W2C 4 DT BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**Отвертка для винтов со шлицем**



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

**Основные данные для заказа**

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип        | SDS 0.6X3.5X100            | Версия   |  |
| Заказ №    | <a href="#">2749340000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, |  |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | Толщина лезвия (A): 0.6 mm                                 |  |
| Кол.       | 1 ST                       |  |  |

**WS 8/6**



**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

**Основные данные для заказа**

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип        | WS 8/6 MM WS               | Версия  |  |
| Заказ №    | <a href="#">2007160000</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 mm, Weidmueller, белый |  |
| GTIN (EAN) | 4050118391879              |   |  |
| Кол.       | 600 ST                     |   |  |

**Аксессуары**

**DEK 5/6**



**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

**Основные данные для заказа**

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип        | DEK 5/6 MM WS              | Версия   |  |
| Заказ №    | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый |  |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |  |  |
| Кол.       | 600 ST                     |  |  |

## Аксессуары

### Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.       | 1000 ST                    |  |

### Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## W2C 4 DT BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | DEK 5/5 MC NE WS           | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.       | 1000 ST                    |  |

### Держатель предохранителя



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

### Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SIHA 3/G20                 | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">7921560000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, черный, 6.3 А, втычной, V-O, Материал Wemid   |
| GTIN (EAN) | 4032248264643              |  |
| Кол.       | 25 ST                      |  |
| Тип        | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">7921570000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, черный, 2.31 mA, втычной, V-O, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248322503              |  |
| Кол.       | 25 ST                      |  |
| Тип        | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">7921580000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, черный, 2.31 mA, втычной, V-O, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248322619              |  |
| Кол.       | 25 ST                      |  |
| Тип        | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">7921590000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, черный, 2.31 mA, втычной, V-O, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248322626              |  |
| Кол.       | 25 ST                      |  |
| Тип        | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">7921600000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, черный, 2.31 mA, втычной, V-O, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4032248322633              |  |
| Кол.       | 25 ST                      |  |

### Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

## W2C 4 DT BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | TNST OR                    | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2463540000</a> | Размыкающий штекер (клемма), Материал Wemid, оранжевый |
| GTIN (EAN) | 4050118478211              |  |
| Кол.       | 50 ST                      |  |

### Компонентные разъемы



Компонентный штекер служит для интеграции электрического компонента в распляющий клеммный блок. После пайки электронного компонента вставку можно интегрировать в распляющую зону распляющих клеммных блоков, тем самым преобразуя распляющий клеммный блок в модульный клеммный блок с интегрированным электронным компонентом.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Тип        | BEST                       | Версия                               |
| Заказ №    | <a href="#">1833100000</a> | Аксессуар, Компонентный штекер       |
| GTIN (EAN) | 4032248501014              |                                      |
| Кол.       | 50 ST                      |                                      |
| Тип        | BEST/D                     | Версия                               |
| Заказ №    | <a href="#">1878560000</a> | Аксессуар, Компонентный штекер, 1 A  |
| GTIN (EAN) | 4032248471492              |                                      |
| Кол.       | 50 ST                      |                                      |
| Тип        | BEST/DRBR                  | Версия                               |
| Заказ №    | <a href="#">1878570000</a> | Аксессуар, Компонентный штекер, 22 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471508              |                                      |
| Кол.       | 50 ST                      |                                      |

### Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | BZT W2C 4                  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2894270000</a> | Держатель аксессуаров (клемма), Материал Wemid, Темно-бежевый |
| GTIN (EAN) | 4064675885252              |   |
| Кол.       | 20 ST                      |   |

## W2C 4 DT BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Держатель предохранителя



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | FSPG LED 60-150V BL        | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2869770000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, синий, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid  |
| GTIN (EAN) | 4064675623892              |   |
| Кол.       | 25 ST                      |   |
| Тип        | FSPG LED 60-150V BK        | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2869720000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, черный, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623830              |   |
| Кол.       | 25 ST                      |   |
| Тип        | FSPG LED 30-70V BL         | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2869760000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, синий, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid  |
| GTIN (EAN) | 4064675623885              |   |
| Кол.       | 25 ST                      |   |
| Тип        | FSPG LED 30-70V BK         | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2869710000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, черный, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623823              |   |
| Кол.       | 25 ST                      |   |
| Тип        | FSPG LED 100-250V BL       | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2869750000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, синий, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid  |
| GTIN (EAN) | 4064675623878              |   |
| Кол.       | 25 ST                      |   |
| Тип        | FSPG LED 100-250V BK       | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2869700000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, черный, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623816              |   |
| Кол.       | 25 ST                      |   |
| Тип        | FSPG LED 10-36V BL         | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2869740000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, синий, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid  |
| GTIN (EAN) | 4064675623861              |   |
| Кол.       | 25 ST                      |   |
| Тип        | FSPG LED 10-36V BK         | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2869690000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, черный, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623809              |   |
| Кол.       | 25 ST                      |   |
| Тип        | FSPG BL                    | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2869730000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, синий, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid  |
| GTIN (EAN) | 4064675623854              |   |
| Кол.       | 25 ST                      |   |
| Тип        | FSPG BK                    | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">2869680000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, черный, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid |
| GTIN (EAN) | 4064675623793              |   |
| Кол.       | 25 ST                      |   |

## W2C 4 DT BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                 |  |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| Тип        | TNHE ZDL2.5 OR VPE 100     | Версия                          |  |
| Заказ №    | <a href="#">2432480000</a> | Разъединительный рычаг (клемма) |  |
| GTIN (EAN) | 4050118443318              |                                 |  |
| Кол.       | 100 ST                     |                                 |  |

### Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                 |  |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| Тип        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Версия                          |  |
| Заказ №    | <a href="#">1805520000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |  |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                 |  |
| Кол.       | 100 ST                     |                                 |  |
| Тип        | BZT 1 WS 10/5              | Версия                          |  |
| Заказ №    | <a href="#">1805490000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |  |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                 |  |
| Кол.       | 100 ST                     |                                 |  |

## W2C 4 DT BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип        | ZS 12/6 MC NE WS           | Версия   |  |
| Заказ №    | <a href="#">1610020000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190444600              | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |  |
| Кол.       | 400 ST                     |  |  |

### Специальная печать



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип        | ZS 12/6 MC SDR             | Версия   |  |
| Заказ №    | <a href="#">1610030000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190456689              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |  |
| Кол.       | 80 ST                      |  |  |

## W2C 4 DT BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип        | ZS 30/5 MC NE WS           | Версия  |  |
| Заказ №    | <a href="#">2681880000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, |  |
| GTIN (EAN) | 4050118803068              | белый   |  |
| Кол.       | 200 ST                     |   |  |

### Специальная печать



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип        | ZS 30/5 MC SDR             | Версия   |  |
| Заказ №    | <a href="#">2682070000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, по |  |
| GTIN (EAN) | 4050118803075              | желанию клиента  |  |
| Кол.       | 40 ST                      |  |  |

## W2C 4 DT BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

### Основные данные для заказа

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип        | FSC-HPG BK W2C 4           | Версия   |  |
| Заказ №    | <a href="#">2939280000</a> | Держатель аксессуаров (клемма), Материал Wemid, черный |  |
| GTIN (EAN) | 4099986702295              |  |  |
| Кол.       | 20 ST                      |  |  |

### Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип        | DTLE 2.5/4                 | Версия  |  |
| Заказ №    | <a href="#">2910530000</a> | Блокирующий элемент (клемма), Материал Wemid, красный |  |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |   |  |
| Кол.       | 25 ST                      |   |  |

## Аксессуары

### MultiFit



#### MultiMark MultiFit

Для разъемов конкурирующих производителей.

Эластичное покрытие упрощает установку.

Данный специальный материал позволяет лентам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах, особенно при длинных клеммах.

Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт. Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                       |  |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Тип        | EL KSM 10.6 MM WS 30M      | Версия                                |  |
| Заказ №    | <a href="#">2799270000</a> | Маркировка клеммы, 10.6 x 5 мм, белый |  |
| GTIN (EAN) | 4064675261032              |                                       |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                                       |  |

### Зажим для экрана кабеля



Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                              |  |
|------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Тип        | LS 2.8 WDU2.5-10           | Версия                       |  |
| Заказ №    | <a href="#">1056400000</a> | W-серия, Экранированная шина |  |
| GTIN (EAN) | 4008190036454              |                              |  |
| Кол.       | 100 ST                     |                              |  |