


**W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Автоматизация в обрабатывающей промышленности требует универсальных решений для сложных производственных процессов. Ваши принципиальные схемы не менее сложны и часто подвергаются изменениям незадолго до завершения. С нашим новым ассортиментом маршрутизаторов DCS вы можете решить эти задачи. Даже «изменения в последнюю минуту» осуществимы для вас без необходимости изменения готовой проводки. Благодаря одноуровневому и двухуровневому расположению клеммных блоков в сочетании с четырьмя основными функциями (непрерывность, разъединение, предохранитель, заземление) достигается максимальная гибкость при подключении устройств с полевой проводкой. Мы также предлагаем альтернативу соединению экрана с PE для ваших концепций безаварийной защиты.

**Основные данные для заказа**

Версия	Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, TS 35
Заказ №	<a href="#">2893210000</a>
Тип	W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB
GTIN (EAN)	4064675884804
Кол.	50 Штука

**W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cURus)	E60693

**Размеры и массы**

Глубина	73.5 mm	Глубина (дюймов)	2.8937 inch
Высота	72.5 mm	Высота (в дюймах)	2.8543 inch
Ширина	6.1 mm	Ширина (в дюймах)	0.2402 inch
Масса нетто	23.55 g		

**Температуры**

Температура окружающей среды	-60 °C...85 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d

**Расчетные данные согласно CSA**

Поперечное сечение провода, макс. (CSA)	12 AWG	Напряжение, класс C (CSA)	300 V
Ток, разм. C (CSA)	10 A	Сертификат № (CSA)	227442-80219640
Напряжение, класс B (CSA)	300 V	Ток, разм. B (CSA)	10 A
Напряжение, класс D (CSA)	600 V	Ток, разм. D (CSA)	5 A
Поперечное сечение провода, мин. (CSA)	24 AWG		

**Расчетные данные согласно UL**

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)	12 AWG	Сертификат № (cURus)	E60693
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus)	24 AWG	Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus)	24 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus)	12 AWG		

## W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

#### Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX)	TUEV20ATEX8502U	Сертификат № (IECEX)	IECEXTUR20.0014U
Ток (ATEX)	6.3 A	Поперечное сечение провода, макс. (ATEX)	4 mm <sup>2</sup>
Ток (IECEX)	6.3 A	Поперечное сечение провода, макс. (IECEX)	4 mm <sup>2</sup>

#### Дополнительные технические данные

Открытые страницы	справа	с фиксатором	Да
Указание по установке	TS 35	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Вид монтажа	TS 35		

#### Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10	Указание по установке	TS 35
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 24	Нормы	IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35		

#### Параметры системы

Требуется концевая пластина	Да	Количество независимых точек подключения	1
Количество уровней	1	Количество контактных гнезд на уровень	2
Количество потенциалов на уровень	1	Уровни с внутр. перемычками	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	Функция N	Нет
Функция PE	Да	Функция PEN	Нет

#### Расчетные данные

Расчетное сечение	4 mm <sup>2</sup>	Номинальное напряжение	250 V
Номинальное напряжение пост. тока	250 V	Номинальный ток	6.3 A
Ток при макс. проводнике	6.3 A	Нормы	IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x	1 mΩ	Номинальное импульсное напряжение	6 kV
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	3

#### Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	черный
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

#### Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение	Винтовое соединение		
---	---------------------	--	--

#### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3		Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10
Направление соединения	боковая	Момент затяжки, макс.	0.6 Nm




**W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



Version with hollow screw for testing

## W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	ZQV 4N/10	Версия
Заказ №	<a href="#">1528090000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7
GTIN (EAN)	4050118332896	мм
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/10 BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2810830000</a>	Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7
GTIN (EAN)	4064675283447	мм
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/10 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1528230000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7
GTIN (EAN)	4050118333138	мм
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/10 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2460740000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7
GTIN (EAN)	4050118476163	мм
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/10 WT	Версия
Заказ №	<a href="#">2831790000</a>	Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7
GTIN (EAN)	4064675417026	мм
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/2	Версия
Заказ №	<a href="#">1527930000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9
GTIN (EAN)	4050118332766	мм
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/2 BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2810840000</a>	Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9
GTIN (EAN)	4064675283454	мм
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/2 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1528040000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9
GTIN (EAN)	4050118332773	мм
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/2 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2460450000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9
GTIN (EAN)	4050118476149	мм
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/2 WT	Версия
Заказ №	<a href="#">2831800000</a>	Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7
GTIN (EAN)	4064675417033	мм
Кол.	60 ST	

## W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	ZQV 4N/20	Версия
Заказ №	<a href="#">2883800000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675848769	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/20 BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2810870000</a>	Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283485	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/20 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2810850000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm
GTIN (EAN)	4064675283461	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/20 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2810860000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283478	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/3	Версия
Заказ №	<a href="#">1527940000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118332865	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/3 BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2810880000</a>	Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283492	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/3 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1528080000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118333008	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/3 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2460810000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118476231	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/3 WT	Версия
Заказ №	<a href="#">2831810000</a>	Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 247.8 mm
GTIN (EAN)	4064675417040	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/30	Версия
Заказ №	<a href="#">2561580000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm
GTIN (EAN)	4050118570113	
Кол.	5 ST	
Тип	ZQV 4N/30 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2561610000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm
GTIN (EAN)	4050118569971	
Кол.	5 ST	
Тип	ZQV 4N/30 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2561600000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm
GTIN (EAN)	4050118569964	
Кол.	5 ST	
Тип	ZQV 4N/32	Версия
Заказ №	<a href="#">2561670000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 32, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 193.9 mm
GTIN (EAN)	4050118570175	
Кол.	5 ST	

## W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	ZQV 4N/4	Версия
Заказ №	<a href="#">1527970000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm
GTIN (EAN)	4050118332889	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/4 BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2810890000</a>	Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283607	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/4 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1528120000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm
GTIN (EAN)	4050118332872	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/4 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2460800000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm
GTIN (EAN)	4050118476224	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/4 WT	Версия
Заказ №	<a href="#">2831820000</a>	Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm
GTIN (EAN)	4064675417057	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/41	Версия
Заказ №	<a href="#">2883810000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm
GTIN (EAN)	4064675848844	
Кол.	10 ST	
Тип	ZQV 4N/41 BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2831890000</a>	Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm
GTIN (EAN)	4064675417125	
Кол.	10 ST	
Тип	ZQV 4N/41 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2883820000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm
GTIN (EAN)	4064675848851	
Кол.	10 ST	
Тип	ZQV 4N/41 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2883840000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm
GTIN (EAN)	4064675848868	
Кол.	10 ST	
Тип	ZQV 4N/5	Версия
Заказ №	<a href="#">1527980000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm
GTIN (EAN)	4050118332759	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/5 BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2810900000</a>	Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283614	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/5 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1528140000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm
GTIN (EAN)	4050118333015	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/5 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2460790000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm
GTIN (EAN)	4050118476217	
Кол.	60 ST	

## W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	ZQV 4N/5 WT	Версия
Заказ №	<a href="#">2831830000</a>	Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4064675417064	41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 247.8 mm
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/50	Версия
Заказ №	<a href="#">1528130000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm
GTIN (EAN)	4050118332902	
Кол.	5 ST	
Тип	ZQV 4N/50 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1528240000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm
GTIN (EAN)	4050118333121	
Кол.	5 ST	
Тип	ZQV 4N/50 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2460730000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm
GTIN (EAN)	4050118476156	
Кол.	5 ST	
Тип	ZQV 4N/6	Версия
Заказ №	<a href="#">1527990000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm
GTIN (EAN)	4050118332919	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/6 BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2810910000</a>	Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283621	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/6 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1528170000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm
GTIN (EAN)	4050118332926	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/6 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2460780000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm
GTIN (EAN)	4050118476200	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/6 WT	Версия
Заказ №	<a href="#">2831840000</a>	Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm
GTIN (EAN)	4064675417071	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/7	Версия
Заказ №	<a href="#">1528020000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm
GTIN (EAN)	4050118332780	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/7 BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2810920000</a>	Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283638	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/7 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1528180000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm
GTIN (EAN)	4050118333114	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/7 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2460770000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm
GTIN (EAN)	4050118476194	
Кол.	20 ST	

## W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	ZQV 4N/7 WT	Версия
Заказ №	<a href="#">2831850000</a>	Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4064675417088	3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/8	Версия
Заказ №	<a href="#">1528030000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm
GTIN (EAN)	4050118332841	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/8 BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2810930000</a>	Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm
GTIN (EAN)	4064675283645	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/8 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1528190000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm
GTIN (EAN)	4050118332858	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/8 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2460760000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm
GTIN (EAN)	4050118476187	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/8 WT	Версия
Заказ №	<a href="#">2831860000</a>	Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm
GTIN (EAN)	4064675417095	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/9	Версия
Заказ №	<a href="#">1528070000</a>	Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm
GTIN (EAN)	4050118332797	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/9 BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2831780000</a>	Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm
GTIN (EAN)	4064675417019	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/9 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1528220000</a>	Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm
GTIN (EAN)	4050118333107	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/9 RD	Версия
Заказ №	<a href="#">2460750000</a>	Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm
GTIN (EAN)	4050118476170	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/9 WT	Версия
Заказ №	<a href="#">2831870000</a>	Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm
GTIN (EAN)	4064675417101	
Кол.	20 ST	

## W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Принадлежности




Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

### Основные данные для заказа

Тип	WEP 2C 4	Версия
Заказ №	<a href="#">2894210000</a>	Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 60 мм,
GTIN (EAN)	4064675885191	Ширина: 2 мм, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да
Кол.	20 ST	
Тип	WEP 2C 4 BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2894230000</a>	Концевая пластина для клемм, черный, Высота: 60 мм, Ширина: 2
GTIN (EAN)	4064675885214	мм, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да
Кол.	20 ST	
Тип	WEP 2C 4 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2894220000</a>	Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 60 мм, Ширина: 2
GTIN (EAN)	4064675885207	мм, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да
Кол.	20 ST	

### Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

### Основные данные для заказа

Тип	WEW 35/2	Версия
Заказ №	<a href="#">1061200000</a>	Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, HB, Материал Wemid,
GTIN (EAN)	4008190030230	Ширина: 8 мм, 100 °C
Кол.	50 ST	
Тип	WEW 35/2 GR	Версия
Заказ №	<a href="#">1859200000</a>	Концевой стопор, серый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: 8
GTIN (EAN)	4032248411658	мм, 100 °C
Кол.	50 ST	
Тип	WEW 35/2 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">1061210000</a>	Концевой стопор, черный, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: 8
GTIN (EAN)	4032248136278	мм, 100 °C
Кол.	50 ST	

**W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**Отвертка для винтов со шлицем**



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

**Основные данные для заказа**

Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия	
Заказ №	<a href="#">2749340000</a>	Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm,	
GTIN (EAN)	4050118895568	Толщина лезвия (A): 0.6 mm	
Кол.	1 ST		

**WS 8/6**



**WS/ DEK**

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

**Основные данные для заказа**

Тип	WS 8/6 MM WS	Версия	
Заказ №	<a href="#">2007160000</a>	WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 mm, Weidmueller, белый	
GTIN (EAN)	4050118391879		
Кол.	600 ST		

## Аксессуары

### DEK 5/6



#### WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

#### Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 MM WS	Версия	
Заказ №	<a href="#">2007120000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый	
GTIN (EAN)	4050118392104		
Кол.	600 ST		

## W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/6 PLUS MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1011320000</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248717644	Weidmueller, белый
Кол.	1000 ST	

### Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	DEK 5/5 MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, белый
Кол.	1000 ST	

### Предохранитель



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

### Основные данные для заказа

Тип	G 20/0.10A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0430300000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.1 A, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/0.20A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0430400000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.2 A, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/0.25A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0430500000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.25 A, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/0.50A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0430600000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.5 A, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/0.63A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0439000000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.63 A, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/1.00A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0430700000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1 A, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/1.60A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0430800000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1.6 A, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/2.00A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">0430900000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 A, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Кол.	10 ST	

## W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	G 20/2.50A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">043100000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2.5 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/3.15A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">043110000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 3.15 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/4.00A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">043120000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/5.00A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">043130000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 5 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Кол.	10 ST	
Тип	G 20/6.30A/F	Версия
Заказ №	<a href="#">043140000</a>	Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 А, G-предохранитель 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Кол.	10 ST	

## Держатель предохранителя



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

## Основные данные для заказа

Тип	FSPG LED 60-150V BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2869770000</a>	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, синий, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4064675623892	
Кол.	25 ST	
Тип	FSPG LED 60-150V BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2869720000</a>	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, черный, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4064675623830	
Кол.	25 ST	
Тип	FSPG LED 30-70V BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2869760000</a>	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, синий, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4064675623885	
Кол.	25 ST	
Тип	FSPG LED 30-70V BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2869710000</a>	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, черный, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4064675623823	
Кол.	25 ST	

## W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	FSPG LED 100-250V BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2869750000</a>	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы,
GTIN (EAN)	4064675623878	синий, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid
Кол.	25 ST	
Тип	FSPG LED 100-250V BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2869700000</a>	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы,
GTIN (EAN)	4064675623816	черный, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid
Кол.	25 ST	
Тип	FSPG LED 10-36V BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2869740000</a>	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы,
GTIN (EAN)	4064675623861	синий, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid
Кол.	25 ST	
Тип	FSPG LED 10-36V BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2869690000</a>	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы,
GTIN (EAN)	4064675623809	черный, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid
Кол.	25 ST	
Тип	FSPG BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2869730000</a>	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы,
GTIN (EAN)	4064675623854	синий, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid
Кол.	25 ST	
Тип	FSPG BK	Версия
Заказ №	<a href="#">2869680000</a>	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы,
GTIN (EAN)	4064675623793	черный, 6.3 А, поворотный, V-0, Материал Wemid
Кол.	25 ST	

### Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Тип	TNHE ZDL2.5 OR VPE 100	Версия
Заказ №	<a href="#">2432480000</a>	Разъединительный рычаг (клемма)
GTIN (EAN)	4050118443318	
Кол.	100 ST	

## W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Кодирующие элементы



Втычная соединительная техника для силовоточной электроники оптимизирована для применения в современной приводной технике, например, стартерах, преобразователях частоты и серворегуляторах.

OMNIMATE Power устанавливает новые стандарты благодаря повышенной безопасности и инновационным решениям, таким как втычной экран, интегрированные сигнальные контакты или возможность управления одной рукой.

Ассортимент, включающий 3 серии продукции, дает дополнительные ограниченные применения до 1000 В (IEC) или 600 В (UL) преимущества:

- Масштабируемость с учетом применения: от компактного соединения 4 мм<sup>2</sup> для 29 А (IEC) или 20 А (UL) до надежного соединения 16 мм<sup>2</sup> для 76 А (IEC) или 54 А (UL)

- Неограниченное применение до 1000 В (IEC) или 600 В (UL)

- Разнообразные, адаптированные для конкретного случая применения варианты крепления

Наш сервис:

Создайте индивидуальную клемму на печатную плату, просто воспользовавшись нашим конфигуратором изделий.

### Основные данные для заказа

Тип	VDS180 SV7.62	Версия
Заказ №	<a href="#">1853940000</a>	Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, черный,
GTIN (EAN)	4032248389513	Количество полюсов: 1
Кол.	50 ST	

### Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

### Основные данные для заказа

Тип	BZT 1 ZA WS 10/5	Версия
Заказ №	<a href="#">1805520000</a>	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270248	
Кол.	100 ST	
Тип	BZT 1 WS 10/5	Версия
Заказ №	<a href="#">1805490000</a>	Аксессуар, Держатель маркировки
GTIN (EAN)	4032248270231	
Кол.	100 ST	

## W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	ZS 12/6 MC NE WS	Версия	
Заказ №	<a href="#">1610020000</a>	ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00	
GTIN (EAN)	4008190444600	Weidmueller, Allen-Bradley, белый	
Кол.	400 ST		

### Специальная печать



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	ZS 12/6 MC SDR	Версия	
Заказ №	<a href="#">1610030000</a>	ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00	
GTIN (EAN)	4008190456689	Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента	
Кол.	80 ST		

## W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	ZS 30/5 MC NE WS	Версия	
Заказ №	<a href="#">2681880000</a>	ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley,	
GTIN (EAN)	4050118803068	белый	
Кол.	200 ST		

### Специальная печать



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	ZS 30/5 MC SDR	Версия	
Заказ №	<a href="#">2682070000</a>	ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, по	
GTIN (EAN)	4050118803075	желанию клиента	
Кол.	40 ST		

## W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Тип	DTLE 2.5/4	Версия	
Заказ №	<a href="#">2910530000</a>	Блокирующий элемент (клемма), Материал Wemid, красный	
GTIN (EAN)	4099986519466		
Кол.	25 ST		

### MultiFit



#### MultiMark MultiFit

Для разъемов конкурирующих производителей.

Эластичное покрытие упрощает установку.

Данный специальный материал позволяет лентам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах, особенно при длинных клеммах.

Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт. Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
- ] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

## W2C 4 FS-PE 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	EL KSM 10.6 MM WS 30M	Версия	
Заказ №	<a href="#">2799270000</a>	Маркировка клеммы, 10.6 x 5 mm, белый	
GTIN (EAN)	4064675261032		
Кол.	1 ST		

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	VH 20/5/3.4	Версия	
Заказ №	<a href="#">0446100000</a>	Dummy fuse	
GTIN (EAN)	4008190519742		
Кол.	10 ST		