


**W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Автоматизация в обрабатывающей промышленности требует универсальных решений для сложных производственных процессов. Ваши принципиальные схемы не менее сложны и часто подвергаются изменениям незадолго до завершения. С нашим новым ассортиментом маршрутизаторов DCS вы можете решить эти задачи. Даже «изменения в последнюю минуту» осуществимы для вас без необходимости изменения готовой проводки. Благодаря одноуровневому и двухуровневому расположению клеммных блоков в сочетании с четырьмя основными функциями (непрерывность, разъединение, предохранитель, заземление) достигается максимальная гибкость при подключении устройств с полевой проводкой. Мы также предлагаем альтернативу соединению экрана с РЕ для ваших концепций безаварийной защиты.

**Основные данные для заказа**

|            |                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 4 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35 |
| Заказ №    | <a href="#">2894040000</a>                                                                                                                      |
| Тип        | W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB                                                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4064675885085                                                                                                                                   |
| Кол.       | 50 Штука                                                                                                                                        |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | Соответствовать         |
| UL File Number Search | <a href="#">Сайт UL</a> |
| Сертификат № (cURus)  | E60693                  |

## Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 99.5 mm | Глубина (дюймов)  | 3.9173 inch |
| Высота      | 95.5 mm | Высота (в дюймах) | 3.7598 inch |
| Ширина      | 6.1 mm  | Ширина (в дюймах) | 0.2402 inch |
| Масса нетто | 31.53 g |                   |             |

## Температуры

|                                                |        |                                                 |        |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|

## Экологическое соответствие изделия

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | 71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d |

## Расчетные данные согласно CSA

|                                         |        |                           |                 |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------|
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 12 AWG | Напряжение, класс C (CSA) | 300 V           |
| Ток, разм. C (CSA)                      | 10 A   | Сертификат № (CSA)        | 227442-80219640 |
| Напряжение, класс B (CSA)               | 300 V  | Ток, разм. B (CSA)        | 10 A            |
| Напряжение, класс D (CSA)               | 600 V  | Ток, разм. D (CSA)        | 5 A             |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA)  | 24 AWG |                           |                 |

## Расчетные данные согласно UL

|                                                              |        |                                                       |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)       | 12 AWG | Сертификат № (cURus)                                  | E60693 |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus)  | 24 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) | 24 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 12 AWG |                                                       |        |

## Номинальные характеристики IECEx/ATEX

|                     |                 |                                          |                   |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------|
| Сертификат № (ATEX) | TUEV20ATEX8502U | Сертификат № (IECEx)                     | IECEXTUR20.0014U  |
| Ток (ATEX)          | 6.3 A           | Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|             |       |                                           |                   |
|-------------|-------|-------------------------------------------|-------------------|
| Ток (IECEX) | 6.3 A | Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |
|-------------|-------|-------------------------------------------|-------------------|

## Дополнительные технические данные

|                       |        |                                   |     |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|-----|
| Открытые страницы     | справа | с фиксатором                      | Да  |
| Указание по установке | TS 35  | Проверенное на взрывозащищенность | Нет |
| Вид монтажа           | TS 35  | исполнение                        |     |

## Общие сведения

|                                                     |        |                       |                              |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10 | Указание по установке | TS 35                        |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.  | AWG 24 | Нормы                 | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1 |
| Укомплектованная монтажная рейка                    | TS 35  |                       |                              |

## Параметры системы

|                                   |       |                                          |     |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
| Требуется концевая пластина       | Да    | Количество независимых точек подключения | 2   |
| Количество уровней                | 2     | Количество контактных гнезд на уровень   | 2   |
| Количество потенциалов на уровень | 1     | Уровни с внутр. перемычками              | Нет |
| Укомплектованная монтажная рейка  | TS 35 | Функция N                                | Нет |
| Функция PE                        | Нет   | Функция PEN                              | Нет |

## Расчетные данные

|                                                   |                   |                                   |                              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Расчетное сечение                                 | 4 mm <sup>2</sup> | Номинальное напряжение            | 250 V                        |
| Номинальное напряжение пост. тока                 | 250 V             | Номинальный ток                   | 6.3 A                        |
| Ток при макс. проводнике                          | 6.3 A             | Нормы                             | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 1 mΩ              | Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ                         |
| Категория перенапряжения                          | III               | Степень загрязнения               | 3                            |

## Характеристики материала

|                             |                |              |        |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------|
| Основной материал           | Материал Wemid | Цветовой код | черный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |        |

## Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип соединения, дополнительное соединение | Винтовое соединение |
|-------------------------------------------|---------------------|

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

|                                        |                      |                                                     |                     |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3 |                      | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10              |
| Направление соединения                 | боковая              | Момент затяжки, макс.                               | 0.6 Nm              |
| Момент затяжки, мин.                   | 0.5 Nm               | Длина зачистки изоляции                             | 8 mm                |
| Вид соединения 2                       | Винтовое соединение  | Вид соединения                                      | Винтовое соединение |
| Количество соединений                  | 4                    | Диапазон зажима, макс.                              | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Диапазон зажима, мин.                  | 0.25 mm <sup>2</sup> | Зажимной винт                                       | M 3                 |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                                                              |                      |                                                                                             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Размер лезвия                                                                                | 0,6 x 3,5 мм         | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                                          | AWG 24               |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 4 mm <sup>2</sup>    | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 4 mm <sup>2</sup>    | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.                                   | 6 mm <sup>2</sup>    | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                    | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.                                           | 6 mm <sup>2</sup>    | Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.                                           | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.                                         | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин.                                         | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.                                             | 6 mm <sup>2</sup>    | Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.                                             | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                     | 0.25 mm <sup>2</sup> |                                                                                             |                      |



## Важное примечание

Сведения об изделии      Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

## Drawings



Version with hollow screw for testing

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                                              |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 4N/10                  | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1528090000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/10 BK               | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">2810830000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675283447              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/10 BL               | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1528230000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/10 RD               | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">2460740000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/10 WT               | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">2831790000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675417026              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/2                   | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1527930000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/2 BK                | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">2810840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm      |
| GTIN (EAN) | 4064675283454              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/2 BL                | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1528040000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/2 RD                | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">2460450000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/2 WT                | Версия                                                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">2831800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675417033              |                                                                                                                              |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                              |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                                                                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 4N/20                  | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2883800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848769              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/20 BK               | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2810870000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675283485              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/20 BL               | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2810850000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675283461              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/20 RD               | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2810860000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675283478              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/3                   | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1527940000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/3 BK                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2810880000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675283492              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/3 BL                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1528080000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm         |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/3 RD                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2460810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/3 WT                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2831810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 247.8 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675417040              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/30                  | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2561580000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 5 ST                       |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/30 BL               | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2561610000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 5 ST                       |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/30 RD               | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2561600000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 30, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 181.7 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 5 ST                       |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/32                  | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2561670000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 32, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 193.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 5 ST                       |                                                                                                                               |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                                                                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 4N/4                   | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1527970000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/4 BK                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2810890000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675283607              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/4 BL                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1528120000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/4 RD                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2460800000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/4 WT                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2831820000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675417057              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/41                  | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2883810000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4064675848844              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/41 BK               | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2831890000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675417125              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/41 BL               | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2883820000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675848851              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/41 RD               | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2883840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 253.9 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675848868              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/5                   | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1527980000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/5 BK                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2810900000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675283614              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/5 BL                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1528140000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |
| Тип        | ZQV 4N/5 RD                | Версия                                                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2460790000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 28.2 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              |                                                                                                                               |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                                                                               |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 4N/5 WT                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2831830000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4064675417064              | 41, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 247.8 mm     |
| Кол.       | 60 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 4N/50                  | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1528130000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              | полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина:     |
| Кол.       | 5 ST                       | 303.7 mm                                                        |
| Тип        | ZQV 4N/50 BL               | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1528240000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              | 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 303.7 mm     |
| Кол.       | 5 ST                       |                                                                 |
| Тип        | ZQV 4N/50 RD               | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2460730000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество          |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              | полюсов: 50, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина:     |
| Кол.       | 5 ST                       | 303.7 mm                                                        |
| Тип        | ZQV 4N/6                   | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1527990000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/6 BK                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2810910000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов:  |
| GTIN (EAN) | 4064675283621              | 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm      |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 4N/6 BL                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1528170000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              | 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 mm       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 4N/6 RD                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2460780000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество          |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              | полюсов: 6, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 34.3 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/6 WT                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2831840000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4064675417071              | 2, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 9.9 mm        |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 4N/7                   | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1528020000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество        |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              | полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |
| Тип        | ZQV 4N/7 BK                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2810920000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов:  |
| GTIN (EAN) | 4064675283638              | 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm      |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 4N/7 BL                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">1528180000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов:   |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              | 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 mm       |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                 |
| Тип        | ZQV 4N/7 RD                | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2460770000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество          |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              | полюсов: 7, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 40.4 |
| Кол.       | 20 ST                      | mm                                                              |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZQV 4N/7 WT                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2831850000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов:                                                               |
| GTIN (EAN) | 4064675417088              | 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 16 mm                                                                     |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/8                   | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">1528030000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/8 BK                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2810930000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 27.95 mm   |
| GTIN (EAN) | 4064675283645              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/8 BL                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">1528190000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/8 RD                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2460760000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 8, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 46.5 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/8 WT                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2831860000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 22.1 mm     |
| GTIN (EAN) | 4064675417095              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/9                   | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">1528070000</a> | Перемычка (клемма), втычной, оранжевый, 32 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/9 BK                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2831780000</a> | Перемычка (клемма), втычной, черный, 32 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 119.7 mm  |
| GTIN (EAN) | 4064675417019              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/9 BL                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">1528220000</a> | Перемычка (клемма), втычной, синий, 32 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/9 RD                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2460750000</a> | Перемычка (клемма), втычной, красный, 32 А, Количество полюсов: 9, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 52.6 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |
| Тип        | ZQV 4N/9 WT                | Версия                                                                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2831870000</a> | Перемычка (клемма), втычной, белый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 58.7 mm    |
| GTIN (EAN) | 4064675417101              |                                                                                                                             |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                                                                             |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | WEW 35/2                   | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1061200000</a> | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, HB, Материал Wemid,     |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              | Ширина: 8 mm, 100 °C                                           |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                                |
| Тип        | WEW 35/2 GR                | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1859200000</a> | Концевой стопор, серый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: 8  |
| GTIN (EAN) | 4032248411658              | mm, 100 °C                                                     |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                                |
| Тип        | WEW 35/2 SW                | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1061210000</a> | Концевой стопор, черный, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248136278              | mm, 100 °C                                                     |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                                |

## Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип        | SDS 0.6X3.5X100            | Версия                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">2749340000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | Толщина лезвия (A): 0.6 mm                                 |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                            |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## WS 8/6



## WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тип        | WS 8/6 MM WS               | Версия                                              |
| Заказ №    | <a href="#">2007160000</a> | WS, Маркировка клеммы, 8 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118391879              |                                                     |
| Кол.       | 600 ST                     |                                                     |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## DEK 5/6



## WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/6 MM WS              | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                                          |
| Кол.       | 600 ST                     |                                                          |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.       | 1000 ST                    |                                                          |

## Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | DEK 5/5 MC NE WS           | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, белый                                       |
| Кол.       | 1000 ST                    |                                                          |

## Предохранитель



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от Е 14 до Е 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | G 20/0.10A/F               | Версия                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0430300000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.1 A, G-предохранитель 5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190077174              |                                                                             |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                             |
| Тип        | G 20/0.20A/F               | Версия                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0430400000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.2 A, G-предохранитель 5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190152383              |                                                                             |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                             |
| Тип        | G 20/0.25A/F               | Версия                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0430500000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.25 A, G-предохранитель 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991              |                                                                             |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                             |
| Тип        | G 20/0.50A/F               | Версия                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0430600000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.5 A, G-предохранитель 5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190046835              |                                                                             |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                             |
| Тип        | G 20/0.63A/F               | Версия                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0439000000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.63 A, G-предохранитель 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190131210              |                                                                             |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                             |
| Тип        | G 20/1.00A/F               | Версия                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0430700000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1 A, G-предохранитель 5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190093877              |                                                                             |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                             |
| Тип        | G 20/1.60A/F               | Версия                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0430800000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1.6 A, G-предохранитель 5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190031503              |                                                                             |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                             |
| Тип        | G 20/2.00A/F               | Версия                                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">0430900000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 A, G-предохранитель 5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190123567              |                                                                             |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                             |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Тип        | G 20/2.50A/F               | Версия                                                 |
| Заказ №    | <a href="#">0431000000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2.5 A, G-  |
| GTIN (EAN) | 4008190085513              | предохранитель 5 x 20                                  |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                        |
| Тип        | G 20/3.15A/F               | Версия                                                 |
| Заказ №    | <a href="#">0431100000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 3.15 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190012977              | предохранитель 5 x 20                                  |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                        |
| Тип        | G 20/4.00A/F               | Версия                                                 |
| Заказ №    | <a href="#">0431200000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 A, G-    |
| GTIN (EAN) | 4008190022983              | предохранитель 5 x 20                                  |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                        |
| Тип        | G 20/5.00A/F               | Версия                                                 |
| Заказ №    | <a href="#">0431300000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 5 A, G-    |
| GTIN (EAN) | 4008190185381              | предохранитель 5 x 20                                  |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                        |
| Тип        | G 20/6.30A/F               | Версия                                                 |
| Заказ №    | <a href="#">0431400000</a> | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 A, G-  |
| GTIN (EAN) | 4008190086053              | предохранитель 5 x 20                                  |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                        |

## Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | WER 2T 4                   | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">2894240000</a> | Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 95.5 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4064675885221              | Ширина: 2 mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Да            |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                |
| Тип        | WER 2T 4 BK                | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">2894260000</a> | Концевая пластина для клемм, черный, Высота: 95.5 mm, Ширина:  |
| GTIN (EAN) | 4064675885245              | 2 mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Да                    |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                |
| Тип        | WER 2T 4 BL                | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">2894250000</a> | Концевая пластина для клемм, синий, Высота: 95.5 mm, Ширина: 2 |
| GTIN (EAN) | 4064675885238              | mm, V-O, Материал Wemid, с фиксатором: Да                      |
| Кол.       | 20 ST                      |                                                                |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Держатель предохранителя



Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | FSPG LED 60-150V BL        | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">2869770000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623892              | синий, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid            |
| Кол.       | 25 ST                      |                                                          |
| Тип        | FSPG LED 60-150V BK        | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">2869720000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623830              | черный, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid           |
| Кол.       | 25 ST                      |                                                          |
| Тип        | FSPG LED 30-70V BL         | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">2869760000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623885              | синий, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid            |
| Кол.       | 25 ST                      |                                                          |
| Тип        | FSPG LED 30-70V BK         | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">2869710000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623823              | черный, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid           |
| Кол.       | 25 ST                      |                                                          |
| Тип        | FSPG LED 100-250V BL       | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">2869750000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623878              | синий, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid            |
| Кол.       | 25 ST                      |                                                          |
| Тип        | FSPG LED 100-250V BK       | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">2869700000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623816              | черный, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid           |
| Кол.       | 25 ST                      |                                                          |
| Тип        | FSPG LED 10-36V BL         | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">2869740000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623861              | синий, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid            |
| Кол.       | 25 ST                      |                                                          |
| Тип        | FSPG LED 10-36V BK         | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">2869690000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623809              | черный, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid           |
| Кол.       | 25 ST                      |                                                          |
| Тип        | FSPG BL                    | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">2869730000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623854              | синий, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid            |
| Кол.       | 25 ST                      |                                                          |
| Тип        | FSPG BK                    | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">2869680000</a> | Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, |
| GTIN (EAN) | 4064675623793              | черный, 6.3 A, поворотный, V-O, Материал Wemid           |
| Кол.       | 25 ST                      |                                                          |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип        | TNHE ZDL2.5 OR VPE 100     | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">2432480000</a> | Разъединительный рычаг (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4050118443318              |                                 |
| Кол.       | 100 ST                     |                                 |

## Кодирующие элементы



Втычная соединительная техника для силовоточной электроники оптимизирована для применения в современной приводной технике, например, стартерах, преобразователях частоты и серворегуляторах.

OMNIMATE Power устанавливает новые стандарты благодаря повышенной безопасности и инновационным решениям, таким как втычной экран, интегрированные сигнальные контакты или возможность управления одной рукой.

Ассортимент, включающий 3 серии продукции, дает дополнительные ограниченные применения до 1000 В (IEC) или 600 В (UL) преимущества:

- Масштабируемость с учетом применения: от компактного соединения 4 мм<sup>2</sup> для 29 А (IEC) или 20 А (UL) до надежного соединения 16 мм<sup>2</sup> для 76 А (IEC) или 54 А (UL)
- Неограниченное применение до 1000 В (IEC) или 600 В (UL)
- Разнообразные, адаптированные для конкретного случая применения варианты крепления

Наш сервис:

Создайте индивидуальную клемму на печатную плату, просто воспользовавшись нашим конфигуратором изделий.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | VDS180 SV7.62              | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1853940000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, черный, |
| GTIN (EAN) | 4032248389513              | Количество полюсов: 1                                    |
| Кол.       | 50 ST                      |                                                          |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Держатель маркировочных элементов




Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">1805520000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                 |
| Кол.       | 100 ST                     |                                 |
| Тип        | BZT 1 WS 10/5              | Версия                          |
| Заказ №    | <a href="#">1805490000</a> | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                 |
| Кол.       | 100 ST                     |                                 |

## Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип        | ZS 12/6 MC NE WS           | Версия                                               |
| Заказ №    | <a href="#">1610020000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190444600              | Weidmueller, Allen-Bradley, белый                    |
| Кол.       | 400 ST                     |                                                      |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Специальная печать



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.


- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.

Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип        | ZS 12/6 MC SDR             | Версия                                               |
| Заказ №    | <a href="#">1610030000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456689              | Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента       |
| Кол.       | 80 ST                      |                                                      |

## Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.

Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZS 30/5 MC NE WS           | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">2681880000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, |
| GTIN (EAN) | 4050118803068              | белый                                                         |
| Кол.       | 200 ST                     |                                                               |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Специальная печать



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к перемычкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.

Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип        | ZS 30/5 MC SDR             | Версия                                                           |
| Заказ №    | <a href="#">2682070000</a> | ZS, Маркировка клеммы, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, по |
| GTIN (EAN) | 4050118803075              | желанию клиента                                                  |
| Кол.       | 40 ST                      |                                                                  |

## Размыкающие вставки



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Тип        | DTLE 2.5/4                 | Версия                                                |
| Заказ №    | <a href="#">2910530000</a> | Блокирующий элемент (клемма), Материал Wemid, красный |
| GTIN (EAN) | 4099986519466              |                                                       |
| Кол.       | 25 ST                      |                                                       |

## W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## MultiFit



## MultiMark MultiFit

Для разъемов конкурирующих производителей.

Эластичное покрытие упрощает установку.

Данный специальный материал позволяет лентам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах, особенно при длинных клеммах.

Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт. Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Тип        | EL KSM 10.6 MM WS 30M      | Версия                                |
| Заказ №    | <a href="#">2799270000</a> | Маркировка клеммы, 10.6 x 5 mm, белый |
| GTIN (EAN) | 4064675261032              |                                       |
| Кол.       | 1 ST                       |                                       |

## Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

**W2T 4 FS-FT 100-250V BK STB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Основные данные для заказа**

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип        | VH 20/5/3.4                | Версия     |  |
| Заказ №    | <a href="#">0446100000</a> | Dummy fuse |  |
| GTIN (EAN) | 4008190519742              |            |  |
| Кол.       | 10 ST                      |            |  |