



## FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED



Фотоэлектрический патрон предохранителя для приме-  
нения в фотоэлектрических системах

- Для использования в фотоэлектрических соедини-  
тельных коробках постоянного тока до 1 000 В
- Монтаж на DIN-рейку
- Для использования с цилиндрическими плавкими  
вставками от 1 до 30 А 10x38 мм gPV

### Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Держатель предохранителя, 1000 V, 10x38, 2 строки, со светодиодом
Заказ №	<a href="#">2896950000</a>
Тип	FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED
GTIN (EAN)	4064675899679
Кол.	5 Штука

**FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	61 mm	Глубина (дюймов)	2.4016 inch
Высота	73 mm	Высота (в дюймах)	2.874 inch
Ширина	18 mm	Ширина (в дюймах)	0.7087 inch
Масса нетто	15.4 g		

**Температуры**

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	90 °C
--	--------	---	-------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Соединение патрона предохранителя**

Количество соединений	2	Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки, макс.	2.5 Nm	Момент затяжки, мин.	2 Nm
Вид соединения	Винтовое соединение	Материал проводника	Медь
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 6	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 17
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	1 mm <sup>2</sup>	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	1 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	1 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	1 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	10 mm <sup>2</sup>

**Технические данные патрона предохранителя**

Вставка предохранителя	10 x 38 mm	Цветовой код	Светло-синий
Индикация	светодиод, красный	Держатель предохранителя (держатель поворотный плавкой вставки)	
Макс. ток	30 A	Количество независимых точек подключения	1
Рабочее напряжение, макс.	1000 V	Рассеивание мощности, макс.	3 W
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	Номинальное импульсное напряжение	6 kV
Категория перенапряжения	III	Вид монтажа	Монтажная рейка

**Классификации**


ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

**FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10x38 gPV

Цилиндрические патроны предохранителей gPV предназначены для обеспечения компактной, надежной и экономичной защиты фотоэлектрических модулей (полевая защита) при использовании напряжения до 1 500 В пост. тока. Они защищают как от перегрузок, так и от коротких замыканий (класс gPV в соответствии со стандартами IEC60269-6 и UL248-19). Состоят из керамической трубки с высокой устойчивостью к воздействию внутреннего давления и резкого изменения температуры, обеспечивая превосходную коммутирующую способность в компактном корпусе. Контакты изготовлены из меди, покрытой серебром, а плавкие элементы — из чистого серебра, что позволяет избежать окисления и тем самым сохранить стабильность электрических характеристик. Они предлагаются в размерах 10x38 мм, 10x85 мм и 22x58 мм.

Основные данные для заказа

Тип	FUSE 10X38 1A 1000 VDC ...	Версия
Заказ №	<a href="#">2783160000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675059684	предохранитель, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE 10X38 2A 1000 VDC ...	Версия
Заказ №	<a href="#">2783170000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675059691	предохранитель, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE 10X38 3A 1000 VDC ...	Версия
Заказ №	<a href="#">2783180000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675059905	предохранитель, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE 10X38 4A 1000 VDC ...	Версия
Заказ №	<a href="#">2783190000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675059912	предохранитель, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE 10X38 5A 1000 VDC ...	Версия
Заказ №	<a href="#">2783200000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675059929	предохранитель, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE 10X38 6A 1000 VDC ...	Версия
Заказ №	<a href="#">2783210000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675059936	предохранитель, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE 10X38 8A 1000 VDC ...	Версия
Заказ №	<a href="#">2783220000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675059943	предохранитель, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE 10X38 10A 1000 VDC...	Версия
Заказ №	<a href="#">2783230000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675059950	предохранитель, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
Кол.	10 ST	

## FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Аксессуары

Тип	FUSE 10X38 12A 1000 VDC...	Версия
Заказ №	<a href="#">2783240000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675059967	предохранитель, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE 10X38 15A 1000 VDC...	Версия
Заказ №	<a href="#">2783250000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675059974	предохранитель, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE 10X38 16A 1000 VDC...	Версия
Заказ №	<a href="#">2783260000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675059981	предохранитель, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE 10X38 20A 1000 VDC...	Версия
Заказ №	<a href="#">2783280000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675060000	предохранитель, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE 10X38 25A 1000 VDC...	Версия
Заказ №	<a href="#">2827990000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675367819	предохранитель, 1000 V, 10x38, gPV, 25 A
Кол.	10 ST	
Тип	FUSE 10X38 30A 1000 VDC...	Версия
Заказ №	<a href="#">2828000000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Плавкая вставка -
GTIN (EAN)	4064675367826	предохранитель, 1000 V, 10x38, gPV, 30 A
Кол.	10 ST	