Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Ширина лезвия (В): 3.5 mm, Длина лезвия: 60 mm, Толщина лезвия (А): 0.6 mm
Заказ №	<u>2898980000</u>
Тип	SD EL 0,6X3,5X60 PICO
GTIN (EAN)	4064675904694
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеј	ры и	массы
--------	------	-------

і азмеры и массы			
Длина	160 mm	Длина (в дюймах)	6.2992 inch
Диаметр	3.5 mm	Масса нетто	24 g
Экологическое соответст	вие изделия		
5 110			
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Технические данные			,
		14	
Описание артикула	Отвертка с лезвием для шлица 0,6x3,5	Исполнение	прямой
Инструменты для затяжк	1		
Ширина лезвия (В)	3.5 mm	Толщина лезвия (А)	0.6 mm
Форма	Шлиц	Длина лезвия	60 mm
Классификации			
ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 9.0	21-04-07
ECLASS 9.1	21-04-04-07	ECLASS 10.0	21-04-04-07
ECLASS 11.0	21-04-04-07	ECLASS 12.0	21-04-04-07
ECLASS 13.0	21-04-04-07	ECLASS 14.0	21-04-04-07
LCLAGG 13.0	21-04-04-07	LCLASS 14.0	210+0+07