

IE-FCI-PWB-2USB-C-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Вставка (питание), большая, Зарядное устройство USB
Заказ №	2902350000
Тип	IE-FCI-PWB-2USB-C-5V
GTIN (EAN)	4099986004726
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Масса нетто 0 g

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	0 °C...45 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Зарядное USB-устройство

Зарядные розетки	2x USB C	Входной ток	≤ 300 mA
Входное напряжение	100...240 V	Входное напряжение, макс.	240 V
Входное напряжение, мин.	100 V	Выходной ток	3 A
Выходное напряжение	5 V	Выходное напряжение	5 V DC
Тип выходного напряжения	DC	Диапазон частот	50...60 Hz
КПД	80 %	Потребляемая мощность в режиме ожидания	макс. 0,1 Вт
Класс защиты	II	Нормы	EN 60950-1, EN 62684

Общие данные

Вид защиты	IP40	Тип вставки	Вставка (питание), большая
------------	------	-------------	----------------------------

Электрические свойства

КПД 80 %

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Зажимаемые провода

Длина зачистки изоляции	6 mm				
Вид соединения	Винтовое соединение				
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	<table border="0"> <tr> <td>мин.</td> <td>1.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>макс.</td> <td>2.5 mm²</td> </tr> </table>	мин.	1.5 mm ²	макс.	2.5 mm ²
мин.	1.5 mm ²				
макс.	2.5 mm ²				
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	<table border="0"> <tr> <td>мин.</td> <td>1.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>макс.</td> <td>2.5 mm²</td> </tr> </table>	мин.	1.5 mm ²	макс.	2.5 mm ²
мин.	1.5 mm ²				
макс.	2.5 mm ²				

IE-FCI-PWB-2USB-C-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


Технические данные

Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1.5 mm ²
	макс.	2.5 mm ²
Сечение подключаемого провода, жесткого	1.5 ... 2.5 mm ²	
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm ²	
Сечение подключаемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm ²	

IE-FCI-PWB-2USB-C-5V

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж

