

LF WITL AC CG EM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Заказ №	2902650000
Тип	LF WITL AC CG EM
GTIN (EAN)	4099986005082
Местное изделие	Доступно только в определенных странах

LF WITL AC CG EM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E535825

Основные данные для заказа

Местное изделие	Доступно только в определенных странах
-----------------	--

Размеры и массы

Глубина	105 mm	Глубина (дюймов)	4.1338 inch
Высота	160 mm	Высота (в дюймах)	6.2992 inch
Ширина	670 mm	Ширина (в дюймах)	26.3779 inch
Масса нетто	2200 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...60 °C	Рабочая температура	0 °C...50 °C
----------------------	----------------	---------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Расчетные данные согласно IEC 60598-1

Номинальный ток	120 mA
-----------------	--------

Общие данные

Вид соединения	3-проводн.	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Вид монтажа	Крепление на винтах	Номинальное напряжение	230 V
Вид защиты	IP 65	Степень загрязнения	1
Положение установки, указание по монтажу	произвольно	Класс защиты	I
Вибростойкость EN 60721-3-3	Класс 3M3 синусоидальный, стационарный	Ударопрочность EN 60721-3-3	Класс 3M3, переносное
Ток на освещение	2700 lm	Сечение соединителя, макс.	4 mm ²
Сечение соединителя, мин.	2.5 mm ²	Высота	≤ 3000 m
Цвет света (CCT)	5000K	Яркость	5000 cd

Классификации

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

LF WITL AC CG EM

Изображения

