

**RC M P2 SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

**Основные данные для заказа**

Заказ №	2903190000
Тип	<a href="#">RC M P2 SP</a>
GTIN (EAN)	4099986122369

## RC M P2 SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cULus)	E307231

### Размеры и массы

Диаметр	20 mm	Масса нетто	20 g
---------	-------	-------------	------

### Температуры

Температура хранения		Температура окружающей среды	-25 °C...125 °C
Рабочая температура	-40 °C...60 °C		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением		
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72		

### Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	2	Кодировка	нет
Поверхность контакта	Латунь	LED	Нет
Вид соединения	Винтовое соединение	Основной материал корпуса	PA 66
Диаметр кабеля, макс.	13 mm	Диаметр кабеля, мин.	7 mm
Материал контакта	Латунь	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>	Номинальное напряжение	500 V
Номинальный ток	17.5 A	Вид защиты	IP68
Тип контакта	Штекер	Экранированное соединение	Нет
Материал резьбового кольца	Пластмасса	Сечение соединяемого провода, макс.	4 mm <sup>2</sup>
Сечение соединяемого провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>		

### Общие данные

Количество полюсов	2	Соединительная резьба	M20
Защита от переполюсовки	Да	Вид соединения	Винтовое соединение
Основной материал корпуса	PA 66		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

## RC M P2 SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Монтажный инструмент для круглого соединителя M20



Инструмент:  
этот инструмент идеально подходит для установки  
встроенных соединителей M20.

### Основные данные для заказа

Тип	MTA RC	Версия
Заказ №	<a href="#">2884950000</a>	
GTIN (EAN)	4064675852070	
Кол.		

### Соединитель штекера – винтовая система



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

### Основные данные для заказа

Тип	RC F P2 SP	Версия
Заказ №	<a href="#">2903200000</a>	
GTIN (EAN)	4099986122376	
Кол.		

### Соединители пост. тока



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

### Основные данные для заказа

Тип	RC F P2 M20 SP	Версия
Заказ №	<a href="#">2860640000</a>	
GTIN (EAN)	4064675576655	
Кол.		

**RC M P2 SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### M20

Защитные колпачки, подходящие для FieldPower и семейства WIPL, с круглым разъемом



### Основные данные для заказа

Тип	PC RC M	Версия	
Заказ №	<a href="#">2820090000</a>		
GTIN (EAN)	4064675591405		
Кол.			