Справочный листок технических дан-

PZ 2.5 S ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	0.14mm², 2.5mm², Трапецеидальный обжим
Заказ №	<u>2903660000</u>
Тип	PZ 2.5 S ZERT
GTIN (EAN)	4099986027015
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	массы
-------	------	-------

Глубина	31 mm	Глубина (дюймов)	1.2205 inch
Высота	70 mm	Высота (в дюймах)	2.7559 inch
Ширина	160 mm	Ширина (в дюймах)	6.2992 inch
Длина	160 mm	Длина (в дюймах)	6.2992 inch
Масса нетто	290.14 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Исполнение	механическая, без	
	CMEHHAY BCTABOK	

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 14
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 26	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2.5 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.14 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 2.5 mm ²		Кабельные наконечники для проводов 0.14 mm ²	
с сечением, макс.		с сечением, мин.	
Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Статус каталога / Изображения