

# Справочный листок технических данных

## VPU AC FB 16-2

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Основные данные для заказа

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Заказ №    | 2904360000                     |
| Тип        | <a href="#">VPU AC FB 16-2</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986009769                  |
| Кол.       | 10 Штука                       |



## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 14.7 mm | Глубина (дюймов)  | 0.5787 inch |
| Высота      | 16.8 mm | Высота (в дюймах) | 0.6614 inch |
| Ширина      | 108 mm  | Ширина (в дюймах) | 4.252 inch  |
| Масса нетто | 6.58 g  |                   |             |

### Температуры

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Температура хранения | Рабочая температура |
|----------------------|---------------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Номинальные характеристики IEC / RU

|                    |   |
|--------------------|---|
| Количество полюсов | 2 |
|--------------------|---|

### Общие данные

|              |       |
|--------------|-------|
| Цветовой код | серый |
|--------------|-------|

### Общие параметры

|                    |   |              |       |
|--------------------|---|--------------|-------|
| Количество полюсов | 2 | Цветовой код | серый |
|--------------------|---|--------------|-------|

### Размеры

|              |          |
|--------------|----------|
| Шаг в мм (P) | 17.80 mm |
|--------------|----------|

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002496    | ETIM 9.0    | EC002496    |
| ETIM 10.0   | EC002496    | ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-90-90 |             |             |