Справочный листок технических данных

VPU AC FB 16-2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Основные данные для заказа

Заказ №	2904360000	
Тип	VPU AC FB 16-2	
GTIN (EAN)	4099986009769	
Кол.	10 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Лубина	14.7 mm	Глубина (дюймов)	0.5787 inch	
Высота	16.8 mm	Высота (в дюймах)	0.6614 inch	
Д ирина	108 mm	Ширина (в дюймах)	4.252 inch	
Ласса нетто	6.58 g			
Гемпературы				
- емпература хранения		Рабочая температура		
Экологическое соответст	зие изделия			
Contaguius contratataus Polic	Coorporatelyor 600 us	NA BIOTOTINA		
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключения Het SVHC выше 0.1 wt%			
NEACH SVIIC	пет зупс выше 0, г у	V190		
Номинальные характерис	тики IEC / RU			
Количество полюсов	2			
Общие данные				
<u> Цветовой код</u>	серый			
Общие параметры				
Соличество полюсов	2	Цветовой код	серый	
Размеры				
Цаг в мм (P)	17.80 mm			
Слассификации				
			,	
TIM 6.0	EC002496	ETIM 7.0	EC002496	
TIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496	
TIM 10.0	EC002496	ECLASS 9.1	27-13-92-90	
ECLASS 11.0	27-13-08-92	ECLASS 12.0	27-17-90-90	
ECLASS 13.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90	
ECLASS 15.0	27-17-90-90			

Статус каталога / Изображения