


VPU AC FB 16-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Заказ №	2904360000
Тип	VPU AC FB 16-2
GTIN (EAN)	4099986009769
Кол.	10 Штука

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	14.7 mm	Глубина (дюймов)	0.5787 inch
Высота	16.8 mm	Высота (в дюймах)	0.6614 inch
Ширина	108 mm	Ширина (в дюймах)	4.252 inch
Масса нетто	6.58 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номинальные характеристики IEC / RU

Количество полюсов	2
--------------------	---

Общие данные

Цветовой код	серый
--------------	-------

Общие параметры

Количество полюсов	2	Цветовой код	серый
--------------------	---	--------------	-------

Размеры

Шаг в мм (P)	17.80 mm
--------------	----------

Классификации

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		