

HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Основные данные для заказа

Версия	TwinMark, Маркировка проводов и кабелей, 1.2 - 2.4 mm, белый
Заказ №	2904850000
Тип	HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685147
Кол.	1 Штука

HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0197 inch
Ширина	4.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.1654 inch
Длина	75000 mm	Длина (в дюймах)	2952.75 inch
Масса нетто	208 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.25 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	2.4 mm
Наружный диаметр провода, мин.	1.2 mm	Наружный диаметр провода	1.2 - 2.4 mm
Сечение соединительного провода	0.25 - 0.5 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый	
Ширина	4.2 mm	
Температурный диапазон, макс..	105 °C	
Температурный диапазон, мин.	-55 °C	
Цветовой код	белый	
Галогены	Нет	
Длина	75000 mm	
Основной материал	Полиолефин	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Термоусадочная трубка на катушке
совместимый принтер		

Количество маркировочных элементов 1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers на комбинацию

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Красящие ленты**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Версия	
Заказ №	2448880000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Кол.	1 ST		