

WBC-P-8OR-35



Системы хранения аккумуляторов играют все более важную роль в области возобновляемых источников энергии. Они обычно состоят из нескольких отдельных аккумуляторов, которые необходимо быстро и легко заменить. Соединитель аккумулятора Weidmüller (WBC) позволяет за несколько простых шагов соединить нескольких отдельных аккумуляторов с ESS и при необходимости быстро отключить соединения. Для большей безопасности и удобства в обращении полюсы четко обозначены: положительный полюс оранжевого цвета и отрицательный - черного цвета.

Основные данные для заказа

Заказ №	2905360000
Тип	WBC-P-8OR-35
GTIN (EAN)	4099986026025
Кол.	5 Штука

WBC-P-8OR-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E529699

Размеры и массы

Масса нетто	46 g
-------------	------

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C
Влажность	≤ 85% RH		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	11.3 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	10.6 mm
Диаметр контакта, вилка Ø	8 mm	Сертификаты	UL 4128
Вид соединения	Обжимное соединение	Цветовой код	оранжевый
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	35 mm ²	Поверхность	Серебро
Тип	Гнездо	Основной материал	PA 66

Технические данные

Вибростойкость	30g	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Объемное сопротивление	≥ 5000 MΩ	Номинальное напряжение	1500 V
Номинальный ток	150 A	Вид защиты	IP67, вставной
Циклы коммутации	≥ 100	Категория перенапряжения	II
Рабочая высота	≤ 2000 м	Ударопрочность	V2

Классификации



ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

WBC-P-8OR-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



WBC-P-80R-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Версия
Заказ №	1500830000	Инструмент для обжима, 6мм ² , 150мм ² , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 ST	Овальный обжим

... для обжимаемых кабельных наконечников (в соответствии с DIN 46234)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 45 DIN 35	Версия
Заказ №	1501350000	35мм ² , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118309645	
Кол.	1 ST	