

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Маршрутизаторы Weidmüller Industrial Security

- Безопасные сети
- Межсетевой экран проверки пакетов с отслеживанием состояния соединения
- Переадресация IP/порта
- Сегментация сетей
- Простая интеграция машинных сетей в производственную сеть с помощью 1:1 NAT
- Безопасное и простое удаленное техобслуживание с использованием службы дистанционного доступа Weidmüller u-link
- Включение модульных и будущих сетевых архитектур со статической и динамической маршрутизацией
- Безопасная передача данных по сети Интернет с использованием IPsec и OpenVPN
- Надежное интернет-подключение – даже без локального интернет-доступа – благодаря модему сотовой связи 4G/LTE
- Полная гибкость благодаря интерфейсам Fast Ethernet и Gigabit Ethernet с количеством портов от 2 до 4.

Основные данные для заказа

Версия	Router smartcard,
Заказ №	2909820000
Тип	IE-EBR-SMARTCARD-SR
GTIN (EAN)	409998622736 1
Кол.	1 Штука

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Ethernet



- Подходит для Кат. 5 (до 100 МГц) и Кат. 6 (до 250 МГц, класс E)
- Подходит для PoE+ (по стандарту IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, тип 3 и 4)
- Защита для всех пар кабелей
- Соединение через гнезда RJ45
- Металлический корпус

Основные данные для заказа

Тип	VDATA CAT6	Версия	
Заказ №	1348590000	Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1, 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4	
GTIN (EAN)	4050118153002		
Кол.	1 ST		

Установочный комплект для установки в 19-дюймовые стойки



- Для монтажа устройств, предназначенных для установки на ДИН-рейках, в 19-дюймовых стойках

Основные данные для заказа

Тип	RM-KIT	Версия	
Заказ №	1241440000	Kit for 19"-rack mounting	
GTIN (EAN)	4050118029154		
Кол.	1 ST		

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Аксессуары

www.weidmueller.com

Industrial Security Router



Маршрутизаторы Weidmüller Industrial Security

- Безопасные сети
- Межсетевой экран проверки пакетов с отслеживанием состояния соединения
- Переадресация IP/порта
- Сегментация сетей
- Простая интеграция машинных сетей в производственные сети с помощью 1:1 NAT
- Безопасное и простое удаленное техобслуживание с использованием службы дистанционного доступа Weidmüller u-link
- Включение модульных и будущих сетевых архитектур со статической и динамической маршрутизацией
- Безопасная передача данных по сети Интернет с использованием IPsec и OpenVPN
- Надежное интернет-подключение – даже без локального интернет-доступа – благодаря модему сотовой связи 4G/LTE
- Полная гибкость благодаря интерфейсам Fast Ethernet и Gigabit Ethernet с количеством портов от 2 до 4.

Основные данные для заказа

Тип	IE-SR-4GT	Версия
Заказ №	2873910000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647676	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Кол.	1 ST	
Тип	IE-SR-4GT-LTE/4G-EU	Версия
Заказ №	2873920000	Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным
GTIN (EAN)	4064675647683	многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Gigabit
Кол.	1 ST	Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Тип	IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA	Версия
Заказ №	2873930000	Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным
GTIN (EAN)	4064675647690	многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона
Кол.	1 ST	EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Тип	IE-SR-4GT-M	Версия
Заказ №	2990450000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4099986863521	10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
Кол.	1 ST	
Тип	IE-SR-4TX	Версия
Заказ №	2751270000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118899955	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Кол.	1 ST	
Тип	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU	Версия
Заказ №	2751280000	Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным
GTIN (EAN)	4050118899962	многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Fast
Кол.	1 ST	Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Тип	IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA	Версия
Заказ №	2739630000	Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным
GTIN (EAN)	4050118890365	многополосным модемом (3G/4G), Глобальная модель, Fast
Кол.	1 ST	Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C