Справочный листок технических дан-

IE-EBR-SMARTCARD-SR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Маршрутизаторы Weidmüller Industrial Security

- Безопасные сети
- Межсетевой экран проверки пакетов с отслеживанием состояния соединения
- Переадресация ІР/порта
- Сегментация сетей
- Простая интеграция машинных сетей в производственные сеть с помощью 1:1 NAT
- Безопасное и простое удаленное техобслуживание с использованием службы дистанционного доступа Weidmüller u-link
- Включение модульных и будущих сетевых архитектур со статической и динамической маршрутизацией
- Безопасная передача данных по сети Интернет с использованием IPsec и OpenVPN
- Надежное интернет-подключение даже без локального интернет-доступа благодаря модему сотовой связи 4G/LTE
- Полная гибкость благодаря интерфейсам Fast Ethernet и Gigabit Ethernet с количеством портов от 2 до 4.

Основные данные для заказа

Версия	Router smartcard,
Заказ №	<u>2909820000</u>
Тип	IE-EBR-SMARTCARD-SR
GTIN (EAN)	4099986227361
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Технические данные

ROHS	Соответствовать	
Размеры и массы		
Масса нетто	6 g	

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Поддерживаемая модель в маршрутизаторе	Редакция относительно оборудования	AA
	Поддерживаемая модель маршрутизатора	IE-SR-4GT, IE-SR-4GT-LTE/4G-EU, IE-SR-4GT- LTE/4G-USEMEA
	Редакция относительно оборудования	Al
	Поддерживаемая модель маршрутизатора	IE-SR-4TX
	Редакция относительно оборудования	AJ
	Поддерживаемая модель маршрутизатора	IE-SR-4TX-LTE/4G- USEMEA
	Редакция относительно оборудования	AA
	Поддерживаемая модель маршрутизатора	<u>IE-SR-4GT-M</u>
Назначение	Карта памяти для сохранения и загрузки файла конфигурации маршрутизатора	

Важное примечание

Сведения об изделии	Обратите внимание на совместимость редакции оборудования маршрутизатора с SCM-картой.

Классификации

ETIM 6.0	EC001068	ETIM 7.0	EC001068
ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 9.1	19-15-07-90
ECLASS 10.0	19-15-07-90	ECLASS 11.0	19-17-03-04
ECLASS 12.0	19-17-03-04	ECLASS 13.0	19-17-03-04
ECLASS 14.0	19-17-03-04	ECLASS 15.0	19-17-03-04

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

IE-EBR-SMARTCARD-SR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Ethernet



- Подходит для Кат. 5 (до 100 МГц) и Кат. 6 (до 250 МГц, класс E)
- Подходит для PoE+ (по стандарту IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, тип 3 и 4)
- Защита для всех пар кабелей
- Соединение через гнезда RJ45
- Металлический корпус

Основные данные для заказа

 Тип
 VDATA CAT6
 Версия

 Заказ №
 1348590000
 Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,

 GTIN (EAN)
 4050118153002
 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4

 Кол.
 1 ST

Установочный комплект для установки в 19-дюймовые стойки

• Для монтажа устройств, предназначенных для установки на ДИН-рейках, в 19-дюймовых стойках



Основные данные для заказа

Company Manual M		
Тип	RM-KIT	Версия
Заказ №	<u>1241440000</u>	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154	
Кол.	1 ST	

Дата создания 17.11.2025 10:10:37 MEZ

Справочный листок технических данных

IE-EBR-SMARTCARD-SR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Industrial Security Router



Маршрутизаторы Weidmüller Industrial Security

- Безопасные сети
- Межсетевой экран проверки пакетов с отслеживанием состояния соединения
- Переадресация ІР/порта
- Сегментация сетей
- Простая интеграция машинных сетей в производственные сеть с помощью 1:1 NAT
- Безопасное и простое удаленное техобслуживание с использованием службы дистанционного доступа Weidmüller u-link
- Включение модульных и будущих сетевых архитектур со статической и динамической маршрутизацией
- Безопасная передача данных по сети Интернет с использованием IPsec и OpenVPN
- Надежное интернет-подключение даже без локального интернет-доступа благодаря модему сотовой связи 4G/LTE
- Полная гибкость благодаря интерфейсам Fast Ethernet и Gigabit Ethernet с количеством портов от 2 до 4.

Основные данные для заказа

Тип	IE-SR-4GT	Версия
Заказ №	2873910000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647676	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C70 °C
Кол.	1 ST	
Тип	IE-SR-4GT-LTE/4G-EU	Версия
Заказ №	2873920000	Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным
GTIN (EAN)	4064675647683	многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Gigabit
Кол.	1 ST	Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C70 °C
Тип	IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA	Версия
Заказ №	2873930000	Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным
GTIN (EAN)	4064675647690	многополосным модемом (3G/4G), Модель для США и региона
Кол.	1 ST	EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25
		°C70 °C
Тип	IE-SR-4GT-M	Версия
Заказ №	<u>2990450000</u>	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4099986863521	10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C70 °C
Кол.	1 ST	
Тип	IE-SR-4TX	Версия
Заказ №	2751270000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118899955	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C70 °C
Кол.	1 ST	
Тип	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU	Версия
Заказ №	<u>2751280000</u>	Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным
GTIN (EAN)	4050118899962	многополосным модемом (2G/3G/4G), Модель для Европы, Fast
Кол.	1 ST	Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C70 °C
Тип	IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA	Версия
Заказ №	2739630000	Security/NAT/VPN/U-link Router, с интегрированным
GTIN (EAN)	4050118890365	многополосным модемом (3G/4G), Глобальная модель, Fast
Кол.	1 ST	Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C70 °C

Дата создания 17.11.2025 10:10:37 MEZ

Статус каталога / Изображения