

Справочный листок технических данных

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Автоматические машины, Автомат для снятия изоляции и обжима
Заказ №	2912420000
Тип	CRIMPFIX R VARIO PZ3
GTIN (EAN)	4099986535992
Кол.	1 Штука

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	485 mm	Глубина (дюймов)	19.0944 inch
Высота	565 mm	Высота (в дюймах)	22.2441 inch
Ширина	335 mm	Ширина (в дюймах)	13.189 inch
Масса нетто	22000 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Привод	Электропневматический	Кабельные наконечники для проводов 2.5 mm ² с сечением, макс.
Кабельные наконечники для проводов 0.5 mm ² с сечением, мин.		Диапазон обжимаемых проводников, 2.5 mm ² макс.
Диапазон обжимаемых проводников, 0.5 mm ² мин.		Расходные материалы Кабельные наконечники, упаковка в ленте

Классификации

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		