Справочный листок технических дан-

CRIMPFIX R VARIO PZ3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести и поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Автоматические машины, Автомат для снятия
изоляции и обжима
<u>2912420000</u>
CRIMPFIX R VARIO PZ3
4099986535992
1 Штука

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать	Соответствовать				
Размеры и массы						
Глубина	485 mm	Глубина (дюймов)	19.0944 inch			
Высота	565 mm	Высота (в дюймах)	22.2441 inch			
Ширина	335 mm	Ширина (в дюймах)	13.189 inch			
Масса нетто	22000 g					

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Привод	Электропневматический	Кабельные наконечники для проводов	2.5 mm ²
		с сечением, макс.	
Кабельные наконечники для проводов	0.5 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников,	2.5 mm ²
с сечением, мин.		макс.	
Диапазон обжимаемых проводников,	0.5 mm ²	Расходные материалы	Кабельные наконечники,
мин.			упаковка в ленте

Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Статус каталога / Изображения