Справочный листок технических дан-

CA 100 DUO S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести и поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Автоматические машины, Автомат для снятия	
	изоляции и обжима	
Заказ №	<u>2912430000</u>	
Тип	CA 100 DUO S	
GTIN (EAN)	4099986536005	
Кол.	1 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	550 mm	Глубина (дюймов)	21.6535 inch
Высота	440 mm	Высота (в дюймах)	17.3228 inch
Ширина	415 mm	Ширина (в дюймах)	16.3386 inch
Масса нетто	42000 g		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением		
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Диапазон проводников для снятия изоляции	4-6 мм² (10 мм² (опция)/ AWG 12-10 (опция AWG 8)	Привод	Электропневматический
Продолжительность цикла	ок. 3 с	Обжим	Трапецеидальный
Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	10 mm²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	4 mm²
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	10 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	4 mm ²
Длина обжима	6 - 18 mm	Расходные материалы	с изоляцией
Подключение сжатого воздуха	5-5,5 бар	Электрическое подключение	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA
Классификации			
ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17 10 01 01
	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01

ECLASS 15.0

17-13-01-01