

CA 100 DUO S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Автоматические машины, Автомат для снятия изоляции и обжима
Заказ №	2912430000
Тип	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
Кол.	1 Штука

CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	550 mm	Глубина (дюймов)	21.6535 inch
Высота	440 mm	Высота (в дюймах)	17.3228 inch
Ширина	415 mm	Ширина (в дюймах)	16.3386 inch
Масса нетто	42000 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	4-6 мм ² (10 мм ² (опция)/ AWG 12-10 (опция AWG 8))	Привод	Электропневматический
Продолжительность цикла	ок. 3 с	Обжим	Трапецеидальный
Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	10 мм ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	4 мм ²
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	10 мм ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	4 мм ²
Длина обжима	6 - 18 mm	Расходные материалы	с изоляцией
Подключение сжатого воздуха	5-5,5 бар	Электрическое подключение	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Классификации

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Принадлежности / запасные части



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Тип	URS CA 100 DUO S 6+10 MM	Версия
Заказ №	2912450000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4099986536029	
Кол.	1 ST	
Тип	URS CA 100 DUO S 4+10 MM	Версия
Заказ №	2912440000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4099986536012	
Кол.	1 ST	