

**URS CA 100 DUO S 4+10 MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

**Основные данные для заказа**

Версия	Автоматические машины, Заменяемая деталь
Заказ №	<a href="#">2912440000</a>
Тип	URS CA 100 DUO S 4+10 MM
GTIN (EAN)	4099986536012
Кол.	1 Штука

**URS CA 100 DUO S 4+10 MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	100 mm	Высота (в дюймах)	3.937 inch
Масса нетто	1500 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов**

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	10 mm <sup>2</sup>	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	4 mm <sup>2</sup>
Расходные материалы	с изоляцией		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		