

URS CA 100 DUO S 4+10 MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Автоматические машины, Заменяемая деталь
Заказ №	2912440000
Тип	URS CA 100 DUO S 4+10 MM
GTIN (EAN)	4099986536012
Кол.	1 Штука

URS CA 100 DUO S 4+10 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	100 mm	Высота (в дюймах)	3.937 inch
Масса нетто	1500 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	10 mm ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	4 mm ²
Расходные материалы	с изоляцией		

Классификации

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		