Справочный листок технических дан-

THM WO VIN 25.4/63 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Кабельные маркировочные элементы THM WriteOn на катушках используются для обозначения проводов и кабелей с наружным диаметром до 36 мм. Прозрачная липкая лента фиксирует и защищает информацию, напечатанную на поверхности маркировочного элемента.

- Защита маркировки от грязи и истирания путем ее обертывания прозрачной липкой лентой.
- Простая и быстрая печать с помощью высококачественных термотрансферных принтеров

Основные данные для заказа

Заказ №	2912620000
Тип	THM WO VIN 25.4/63 WS
GTIN (EAN)	4099986536791
Кол.	1500 Штука

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

THM WO VIN 25.4/63 WS

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.0012 inch
Высота	25.4 mm	Высота (в дюймах)	1 inch
Ширина	63.5 mm	Ширина (в дюймах)	2.5 inch
Масса нетто	0.38 a		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного 113 mm ²	
		провода, макс.	
Наружный диаметр провода, макс.	12 mm	Наружный диаметр провода, мин.	8 mm

Общие данные

Вид печати	Чистый	Ширина	63.5 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс	150 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	белый
Галогены	Нет	Основной материал	Пленка, полиэстер
Напечатанные символы	без	Количество на один рулон	1500

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Статус каталога / Изображения