

WBC-S-8BK-M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Системы хранения аккумуляторов играют все более важную роль в области возобновляемых источников энергии. Они обычно состоят из нескольких отдельных аккумуляторов, которые необходимо быстро и легко заменить. Соединитель аккумулятора Weidmüller (WBC) позволяет за несколько простых шагов соединить нескольких отдельных аккумуляторов с ESS и при необходимости быстро отключить соединения. Для большей безопасности и удобства в обращении полюсы четко обозначены: положительный полюс оранжевого цвета и отрицательный - черного цвета.

Основные данные для заказа

Заказ №	2918840000
Тип	WBC-S-8BK-M6
GTIN (EAN)	4099986575103
Кол.	5 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E529699

Размеры и массы

Масса нетто	49 g
-------------	------

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C
Влажность	≤ 85% RH		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	8 mm	Вид соединения	Винтовое соединение
Цветовой код	черный	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	50 mm ²
Поверхность	Серебро	Тип	Штекер
Основной материал	PA 66		

Технические данные

Вибростойкость	30g	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Объемное сопротивление	≥ 5000 MΩ	Номинальное напряжение	1500 V
Номинальный ток	250 A	Вид защиты	IP67, вставной
Циклы коммутации	≥ 100	Категория перенапряжения	II
Рабочая высота	≤ 2000 м	Ударопрочность	V2

Классификации

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ETIM 10.0	EC001121
ECLASS 10.0	27-44-03-12	ECLASS 11.0	27-44-03-12
ECLASS 12.0	27-44-03-12	ECLASS 13.0	27-44-03-12
ECLASS 14.0	27-44-03-12	ECLASS 15.0	27-44-03-12

WBC-S-8BK-M6

Изображения

