

H0,25/7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 мм, 7 мм, Нет
Заказ №	2919620000
Тип	H0,25/7
GTIN (EAN)	4099986576742
Кол.	1000 Штука
Упаковка	Россыпью

H0,25/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Размеры и массы

Высота	7 mm	Высота (в дюймах)	0.2756 inch
Диаметр	1.7 mm	Масса нетто	0.03 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	(2)Wire-end ferrule	Исполнение	Стандартный
-------------------	---------------------	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	0.75 mm	Длина поверхности контакта (L2)	7 mm
Диаметр изоляции (D2)	1.7 mm	L1 в мм	7.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 24	Длина зачистки изоляции	7 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	0.25 mm ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Drawings

