

**H0,34/7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Для проводов 0,25-6,0 мм<sup>2</sup> (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 мм, 7 мм, Нет
Заказ №	<a href="#">2919630000</a>
Тип	H0,34/7
GTIN (EAN)	4099986576759
Кол.	1000 Штука

H0,34/7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cULus)	E499744

### Размеры и массы

Высота	7 mm	Высота (в дюймах)	0.2756 inch
Диаметр	1.8 mm	Масса нетто	0.02 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Исполнение	Стандартный
------------	-------------

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	0.85 mm	Длина поверхности контакта (L2)	7 mm
Диаметр изоляции (D2)	1.8 mm	L1 в мм	7.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 22	Длина зачистки изоляции	7 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	0.34 mm <sup>2</sup>		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Drawings**

