Справочный листок технических дан-

H0,5/7



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10) Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

• Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 mm, 7 mm, Нет
Заказ №	<u>2919640000</u>
Тип	H0,5/7
GTIN (EAN)	4099986576766
Кол.	1000 Штука
Упаковка	Россыпью

Справочный листок технических данных

H0,5/7



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Высота	7 mm	Высота (в дюймах)	0.2756 inch		
Масса нетто	0.03 g				
Экологическое соответствие	изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без искл	IONALIMA			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
-					
Технические данные					
Описание артикула	(2)Wire-end ferrule	Исполнение	Стандартный		
Кабельные наконечники					
Диаметр поверхности контакта (D1)	1 mm	Длина поверхности контакта (L2)	7 mm		
Диаметр поверхности контакта (В т)	2.1 mm	L1 в мм	7.00 mm		
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 20	Длина зачистки изоляции	7 mm		
Поперечное сечение соединяемого провода	0.5 mm ²				
Классификации					
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005		
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005		
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01		
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01		
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01		
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01		
ECLASS 15.0	27-40-02-01				

Справочный листок технических данных

H0,5/7



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



