

U-OS-CODESYS-BASIC-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Основные данные для заказа

| | |
|---------|--------------------------------------|
| Заказ № | 2924020000 |
| Тип | U-OS-CODESYS-BASIC-M |
| Кол. | 1 Штука |

U-OS-CODESYS-BASIC-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Размеры и массы

| | |
|-------------|-----|
| Масса нетто | 0 g |
|-------------|-----|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Требования к системе

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Системные требования для u-OS App CODESYS Runtime SL | Название программного обеспечения | CODESYS Development System |
| | Поддерживаемая версия ПО | 3.5.19.10 или выше |
| | Требуемая лицензия | Нет |
| | Название программного обеспечения | CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS |
| Рабочая версия лицензируемого устройства | Поддерживаемая версия ПО | 4.7.0 или выше |
| | Требуемая лицензия | Нет |
| | Название программного обеспечения | u-OS App CODESYS Runtime SL |
| | Поддерживаемая версия ПО | 4.9.0.0 или выше |
| | Требуется лицензия на одно устройство | Да |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000809 | ETIM 9.0 | EC000809 |
| ETIM 10.0 | EC000809 | ECLASS 14.0 | 27-24-25-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-01 | | |

Информация о лицензии

| | | |
|---|---|---|
| Опционально, дополнительные экземпляры полевых шин, макс. | Экземпляры дополнительных протоколов полевой шины | CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device |
| | Количество поддерживаемых экземпляров, макс. | 2 |
| Количество поддерживаемых каналов входа/выхода, макс. | 128 | |
| Типоразмер созданного двоичного кода, макс. | 1 MB | |
| Лицензия на программное обеспечение систем визуализации | Название прилагаемой лицензии на программное обеспечение системы визуализации | CODESYS-VISU-S |
| | Количество доступных точек данных, макс. | 128 точек данных |
| | Название лицензии дополнительно заказываемого программного обеспечения системы визуализации | U-OS-CODESYS-VISU-M |
| | Количество доступных точек данных, макс. | 2048 точек данных |
| | Название лицензии дополнительно заказываемого программного обеспечения системы визуализации | U-OS-CODESYS-VISU-L |
| | Количество доступных точек данных, макс. | 4096 точек данных |
| | Название лицензии дополнительно заказываемого программного обеспечения системы визуализации | U-OS-CODESYS-VISU-XL |
| | Количество доступных точек данных, макс. | 8192 точки данных |
| | Название лицензии дополнительно заказываемого программного обеспечения системы визуализации | U-OS-CODESYS-VISU-XXL |
| | Количество доступных точек данных, макс. | неограниченное количество точек данных |

U-OS-CODESYS-BASIC-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

| | | |
|--|--|--|
| Лицензия на программное обеспечение систем связи | Название прилагаемой лицензии на коммуникационное программное обеспечение | CODESYS-Communication S |
| | Количество доступных точек данных, макс. | 5 12 точек данных |
| | Название лицензии на дополнительно заказываемое коммуникационное программное обеспечение | U-OS-CODESYS-Communication M |
| | Количество доступных точек данных, макс. | 4096 точек данных |
| | Название лицензии на дополнительно заказываемое коммуникационное программное обеспечение | U-OS-CODESYS-Communication XXL |
| Выбираемые экземпляры полевых шин на базе Ethernet | Количество доступных точек данных, макс. | неограниченное количество точек данных |
| | Экземпляры протоколов полевых шин на базе Ethernet | EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter |
| | Количество поддерживаемых экземпляров, макс. | 0 |