Справочный листок технических данных

U-OS-CODESYS-STANDARD-M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Основные данные для заказа

Заказ №	2924050000
Тип	U-OS-CODESYS-STANDARD-M
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы			
Масса нетто	0 g		
-	O g		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Требования к системе			
Системные требования для u-OS App	Название программного обеспечения		CODESYS Development System
CODESYS Runtime SL	Поддерживаемая версия ПО		3.5.19.10 или выше
	Требуемая лицензия		Het
	Название программного обеспечения		CODESYS Control SL Package for Weidmueller OS
	Поддерживаемая версия ПО		4.7.0 или выше
	Требуемая лицензия		Нет
Рабочая версия лицензируемого	Название программного обеспечения		u-OS App CODESYS Runtime SL
устройства	Поддерживаемая версия ПО		4.9.0.0 или выше
	Требуется лицензия на одно устройство		Да
Классификации			
ETIM 6.0	EC000809 ETI	IM 7.0	EC000809
ETIM 8.0		IM 9.0	EC000809
ETIM 10.0		LASS 9.0	27-24-25-01
ECLASS 9.1		LASS 9.0	27-24-25-01
ECLASS 11.0		LASS 10.0	27-24-25-01
ECLASS 13.0		LASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01	2.00 1 1.0	2, 212001
Информация о лицензии			
			
Опционально, дополнительные экземпляры полевых шин, макс.	Экземпляры дополнительных протоколов полевой шины		CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	Количество поддерживаемых экземпляров, макс.		8
Количество поддерживаемых каналов входа/выхода, макс.	1024		
Типоразмер созданного двоичного кода, макс.	5 MB		
Лицензия на программное обеспечение систем визуализации	Название прилагаемой лицензии на программное обеспечение системы визуализации		CODESYS-VISU-S
	Количество доступных точек данных, макс.		128 точек данных
	Название лицензии дополнительно заказываемого программного обеспечения системы визуализации		U-OS-CODESYS-VISU-M
	Количество доступных точек данных, макс.		2048 точек данных
	Название лицензии дополнительно заказываемого программного обеспечения системы визуализации		U-OS-CODESYS-VISU-L

Статус каталога / Изображения

Количество доступных точек данных, макс.

Название лицензии дополнительно заказываемого программного обеспечения

системы визуализации

4096 точек данных

U-OS-CODESYS-VISU-XL

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

	Количество доступных точек данных, макс.	8192 точки данных
	Название лицензии дополнительно заказываемого программного обеспечения системы визуализации	U-OS-CODESYS-VISU-XXL
	Количество доступных точек данных, макс.	неограниченное количество точек данных
Лицензия на программное обеспечение систем связи	Название прилагаемой лицензии на коммуникационное программное обеспечение	CODESYS-Communication S
	Количество доступных точек данных, макс.	512 точек данных
	Название лицензии на дополнительно заказываемое коммуникационное программное обеспечение	U-OS-CODESYS-Communication M
	Количество доступных точек данных, макс.	4096 точек данных
	Название лицензии на дополнительно заказываемое коммуникационное программное обеспечение	U-OS-CODESYS-Communication XXL
	Количество доступных точек данных, макс.	неограниченное количество точек данных
Выбираемые экземпляры полевых ш на базе Ethernet	Н Экземпляры протоколов полевых шин на базе EtherCAT Manager / PROFINET Controller / Ethernet PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter	
	Количество поддерживаемых экземпляров, макс.	1