


U-OS-CODESYS-STANDARD-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Основные данные для заказа

Заказ №	2924060000
Тип	U-OS-CODESYS-STANDARD-L
Кол.	1 Штука

U-OS-CODESYS-STANDARD-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Не затронуто
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Требования к системе

Системные требования для u-OS App CODESYS Runtime SL	Название программного обеспечения	CODESYS Development System
	Поддерживаемая версия ПО	3.5.19.10 или выше
	Требуемая лицензия	Нет
	Название программного обеспечения	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
	Поддерживаемая версия ПО	4.7.0 или выше
	Требуемая лицензия	Нет
Рабочая версия лицензируемого устройства	Название программного обеспечения	u-OS App CODESYS Runtime SL
	Поддерживаемая версия ПО	4.9.0.0 или выше
	Требуется лицензия на одно устройство	Да

Классификации

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

Информация о лицензии

Опционально, дополнительные экземпляры полевых шин, макс.	Экземпляры дополнительных протоколов полевой шины	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	Количество поддерживаемых экземпляров, макс.	10

Количество поддерживаемых каналов входа/выхода, макс. 4096

Типоразмер созданного двоичного кода, макс. 6 MB

Лицензия на программное обеспечение систем визуализации

Название прилагаемой лицензии на программное обеспечение системы визуализации

CODESYS-VISU-S

Количество доступных точек данных, макс. 128 точек данных

Название лицензии дополнительно заказываемого программного обеспечения системы визуализации

U-OS-CODESYS-VISU-M

Количество доступных точек данных, макс. 2048 точек данных

Название лицензии дополнительно заказываемого программного обеспечения системы визуализации

U-OS-CODESYS-VISU-L

Название лицензии дополнительно заказываемого программного обеспечения системы визуализации

U-OS-CODESYS-VISU-XXL

Количество доступных точек данных, макс. 8192 точки данных

Название лицензии дополнительно заказываемого программного обеспечения системы визуализации

неограниченное количество точек данных

Технические данные

Лицензия на программное обеспечение систем связи	Название прилагаемой лицензии на коммуникационное программное обеспечение	CODESYS-Communication S
	Количество доступных точек данных, макс.	512 точек данных
	Название лицензии на дополнительно заказываемое коммуникационное программное обеспечение	U-OS-CODESYS-Communication M
	Количество доступных точек данных, макс.	4096 точек данных
	Название лицензии на дополнительно заказываемое коммуникационное программное обеспечение	U-OS-CODESYS-Communication XXL
Выбираемые экземпляры полевых шин на базе Ethernet	Количество доступных точек данных, макс.	неограниченное количество точек данных
	Экземпляры протоколов полевых шин на базе Ethernet	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter
	Количество поддерживаемых экземпляров, макс.	2